

Sauterelle à levier vertical

SLVHLOK Avec verrouillage de sécurité

Douille articulée de haute qualité avec embase horizontale et broche réglable

Déploiement d'énergie constant pour l'ouverture et la fermeture




Stabilité optimale grâce à la poignée de serrage en U
Avec dispositif de verrouillage automatique

- Matières :


Acier nitrocarburé et oxide noir

Poignée en polyamide

Verrouillage TPE



Gabarit des perçages



Gabarit des perçages
SLVH-6/LOK - SLVH-8/LOK

REMISES

Qté	1+	6+	15+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Angle d'ouverture du bras de fixation			Angle d'ouverture de la poignée			Force manuelle (N)	Force de retenue				Force de serrage	
	Pos. 1	Pos. 2	Sans boulon d'arrêt	Pos. 1	Pos. 2	Sans boulon d'arrêt		F1(H)	F2(H)	F3(H)	F4(H)	F3(H)	F4(H)
SLVH-6/LOK	56°	83°	156°	46°	56°	84°	160	1350	1650	920	1050		
SLVH-8/LOK	13°	93°	157°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350		
SLVH-10/LOK	6°	97°	175°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800		
SLVH-12/LOK	11°	88°	163°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800		

Références	M	Dimensions											Prix Uni.					
		A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B6	C	ØD	H	L	L1	1 à 5	
SLVH-6/LOK	M6x35	14	29	7	12	27	38	17,5	12,4	-	53,4	24,7	5,5	162,9	86,5	53	53,63	€
SLVH-8/LOK	M8x45	21	39	9	19	32	45	20,6	15,5	-	51,1	32,7	6,8	191,4	107	62	55,97	€
SLVH-10/LOK	M10x55	32	50	8	27	45	64	25,5	18,4	38	56,5	38,7	9	230,5	153	95	76,65	€
SLVH-12/LOK	M12x70	32	53	10,5	-	45	63	28	20,9	-	56,5	46,7	8,8	249,1	173,5	113,5	79,23	€

Dimensions en mm