


## Rapport 1:1

## Acier traité

- **Module 1 à 3**
- Angle d'hélice 35°
- Angle primitif 45°
- Angle de tête :
  - 20 dents = 49°12'
  - 25 dents = 48°22'
  - 30 dents = 47°48'
- Angle de pression 20°
- Pour un couple, il faut commander 2 pignons :
  - 1 à denture inclinée à droite (R)
  - 1 à denture inclinée à gauche (L)
- **Un couple est indissociable**
- Matière : acier S45C
- Pièces traitées en surface par induction

L = Denture inclinée à gauche

R = Denture inclinée à droite



### Option

- Pièces non modifiables par nos soins

**EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande


Références	Dents											Poids			
	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L	(kg)	Prix Uni.
SMS1-20R	1	20	6	16	20,0	21,30	20	13,84	10,65	8	5	9,86	12	0,02	52,03 €
SMS1-20L															52,03 €
SMS1-25R	1	25	6	20	25,0	26,22	23	15,08	11,11	8	6	15,03	14	0,05	58,58 €
SMS1-25L															58,58 €
SMS1-30R	1	30	8	24	30,0	31,26	28	17,61	13,63	10	6	19,03	16	0,05	69,50 €
SMS1-30L															69,50 €
SMS1,5-20R	1,5	20	8	26	30,0	31,74	30	21,18	15,87	13	8	15,37	19	0,07	59,32 €
SMS1,5-20L															59,32 €
SMS1,5-25R	1,5	25	10	30	37,5	39,30	34	22,14	16,15	11,5	9	19,54	19	0,12	73,16 €
SMS1,5-25L															73,16 €
SMS1,5-30R	1,5	30	10	36	45,0	46,84	43	28,11	21,42	16	10	25,72	25	0,20	87,41 €
SMS1,5-30L															87,41 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Stock

# Engrenage spiro-conique

Rapport  
1:1



NOUVELLES  
REMISES

 **EN STOCK\***  
Sinon contactez-nous

## REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	J	K	L	Poids (kg)	Prix Uni.
SMS2-20R	2	20	12	34	40,0	42,4	37	24,75	18,2	14	10	21,72	22	0,15	74,26 €
SMS2-20L															74,26 €
SMS2-25R	2	25	12	40	50,0	52,38	40	24,20	16,19	10	12	26,06	20	0,20	87,41 €
SMS2-25L															87,41 €
SMS2-30R															142,08 €
SMS12-30L	2	30	12	45	60,0	62,42	50	29,27	21,21	12,5	12	36,06	25	0,37	142,08 €
SMS2,5-20R	2,5	20	14	42	50,0	52,94	48	32,42	24,47	19	12	28,06	29	0,30	124,54 €
SMS2,5-20L															124,54 €
SMS2,5-25R	2,5	25	16	50	62,5	65,54	50	30,24	20,27	12,5	15	34,57	26	0,40	155,95 €
SMS2,5-25L															155,95 €
SMS2,5-30R															191,32 €
SMS2,5-30L	2,5	30	16	60	75,0	78,04	62	36,08	26,02	17	15	47,57	32	0,77	191,32 €
SMS3-20R	3	20	16	50	60,0	63,72	58	39,60	29,86	23	15	31,57	35	0,50	152,65 €
SMS3-20L															152,65 €
SMS3-25R	3	25	20	60	75,0	78,77	60	37,57	24,39	15	20	37,43	32	0,70	196,03 €
SMS3-25L															196,03 €
SMS3-30R															255,10 €
SMS3-30L	3	30	20	70	90,0	93,61	75	45,25	31,80	20	20	53,43	40	1,30	255,10 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ④ 2021

④ 171