


## Module Nylon 6 armé 30% fibres de verre 0,5-4,0

- Crémaillère à denture droite
- Pièce moulée
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Nylon 6 armé 30% fibres de verre


### Info.

- Les crémaillères CRM1-350, CRM1,5-500 et CRM2-500 sont aboutables



Module 1 à 4,0  
avec noyau acier

Module 0,5  
sans noyau acier



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	



Références	m Module	A	B	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
<b>Sans noyau acier</b>						
CRM0.5-250	0,5	8	8	250	✓	5,48 €
<b>Avec noyau acier</b>						
CRM1-350	1	15	15	351,67	-	12,75 €
CRM1.5-500	1,5	17	17	565,2	✓	16,82 €
CRM2-500	2,0	20	20	565,2	✓	22,07 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	✓	11,72 €
CRM3-500	3,0	30	30	500	✓	28,69 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	✓	48,91 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	50,99 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 400mm
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :  
Plastique delrin

### Option

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes (maxi. 400mm)



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	Module	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	48,30 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	✓	51,50 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	✓	53,23 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	✓	60,08 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	✓	67,00 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Module 0,4-2,0


### Acier

- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 1800mm ou 400mm selon le module
- Rabotable en longueur de 1m
- Matières :  
Acier S235 sauf module 1 et 1.25 (Acier C40/45)



### Option

- Autres longueurs à partir de 10 pièces, contactez-nous



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+
Rem.	Prix -10%	-15%	Sur demande	

Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
R0.4-400	0,4	11,60	6	12	400	✓	92,31 €
R0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	34,45 €
R0.8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	✓	181,25 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	✓	93,54 €
R1.25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	✓	162,53 €
RR1.5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	✓	148,56 €
RR2-1000	2	16,00	18	18	1000	✓	158,60 €



\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Inox****Module  
0,25-2,0**

- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :  
Inox 304L  
sauf module 0,25 : inox 303

**Option**

- Autres longueurs à partir de 10 pièces, Contactez-nous

**REMISES**

<b>Qté</b>	1+	3+	10+
<b>Rem. Prix</b>	-10% Sur demande		


Références	Module	P	W	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
SR0.5-400/304L	0,50	11,50	6,00	12	400	✓	97,64 €
SR0.8-400/304L	0,80	11,20	6,00	12	400	✓	103,38 €
SR1-400/304L	1,00	14,00	8,00	15	400	✓	109,13 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Module 1,0-5,0


Acier

- Crémaillères raboutables
- Angle de pression 20°
- MR = section carrée
- MMR = section rectangulaire
- Matières :  
Acier C40/45  
Acier 46S20



### Options

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes



### REMISES

Qté	1+	3+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	Module	W (mm)	H (mm)	Ligne primitive P (mm)	Longueur L (mm)	Matières	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
MR1-1000	1	10	10	9,00	999	C40/45	✓	48,23 €
MR1.25-1000	1,25	15	15	13,75	1001	C40/45	✓	57,43 €
MR1.25-2000	1,25	15	15	13,75	1997	C40/45	✓	114,88 €
MR1.5-1000	1,5	15	15	13,50	997	C40/45	✓	47,86 €
MR1.5-2000	1,5	15	15	13,50	1997	C40/45	✓	114,88 €
MR1.75-2000	1,75	15	15	13,25	2002	C40/45	-	114,88 €
MR2-1000	2	20	20	18,00	999	46S20	✓	31,00 €
MR2-2000	2	20	20	18,00	1997	46S20	✓	62,41 €
MR2.5-1000	2,5	25	25	22,50	997	46S20	✓	42,48 €
MR2.5-2000	2,5	25	25	22,50	2002	46S20	✓	85,00 €
MR3-1000	3	30	30	27,00	999	46S20	✓	55,51 €
MR3-2000	3	30	30	27,00	1997	46S20	✓	111,04 €
MMR4-1000	4	40	25	21,00	1005	C40/45	✓	119,47 €
MMR4-2000	4	40	25	21,00	2002	C40/45	✓	237,43 €
MMR5-1000	5	50	30	25,00	1005	C40/45	✓	168,49 €
MMR5-2000	5	50	30	25,00	2010	C40/45	✓	337,00 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm




Inox

Module  
1,0-3,0

- Facilement utilisable bout à bout
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Inox 304L étiré

**Option**

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes

NOUVELLES  
REMISES**REMISES**

Qté	1+	3+	6+
Rem.	Prix -10%		Sur demande

Références	Module	W (mm)	H (mm)	Ligne primitive P (mm)	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
MRS1-1000	1,0	10	10	9,00	999	✓	78,88 €
MRS1.5-1000	1,5	15	15	13,50	999	✓	226,04 €
MRS2-1000	2,0	20	20	18,00	999	✓	247,09 €
MRS3-1000	3,0	30	30	27,00	999	✓	433,77 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC




Tome ④ 2021

④ 201

## Module 1,0 - 4,0

Acier

- Angle de pression 20°
- Diamètre tolérance h11
- Matière :  
Acier étiré C45



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	3+	6+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Module	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
TRM1-1000	1	9,00	10	999	✓	97,64 €
TRM1.5-1000	1,5	13,50	15	999	✓	132,87 €
TRM2-1000	2	18,00	20	999	✓	134,03 €
TRM2.5-1000	2,5	22,50	25	997	✓	178,07 €
TRM3-1000	3	27,00	30	999	✓	170,40 €
TRM4-1000	4	36,00	40	1005	✓	206,78 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



**Inox**

## Module 0,25-1,5

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :  
Inox 304L,  
sauf module 0,25 : inox 303

### Option

- Différentes longueurs  
(quantité mini 10 pièces)



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	P (mm)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
TR0.25-400/303	0,25	5,30	6,00	5,55	400	✓	138,03 €
TR0.5-400/304L	0,50	8,70	10,00	9,20	400	✓	90,34 €
TR0.7-400/304L	0,70	9,80	12,00	10,50	400	✓	77,79 €
TR0.8-400/304L	0,80	9,70	12,00	10,50	400	✓	78,54 €
TR1-400/304L	1,00	9,50	12,00	10,50	400	✓	86,27 €
TR1.5-400/304L	1,50	16,00	20,00	17,50	400	✓	99,11 €

\* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

**HPC**

Tome ④ 2021

④ 203






## Module 1,0 - 5,0

Inox

- Angle de pression 20°
- Diamètre tolérance h11
- Matière :  
Inox étiré 304L

En stock  
jusqu'au module 2



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	3+	6+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Module	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 2
TRM1-1000/SS	1	9,00	10	999	✓	123,09 €
TRM1.5-1000/SS	1,5	13,50	15	999	✓	177,83 €
TRM2-1000/SS	2	18,00	20	999	✓	173,02 €
TRM2.5-1000/SS	2,5	22,50	25	997	-	sur demande
TRM3-1000/SS	3	27,00	30	999	-	sur demande
TRM4-1000/SS	4	36,00	40	1005	-	sur demande
TRM5-1000/SS	5	45,00	50	1005	-	sur demande

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Fiche technique



- Taille approximative des dents des crémaillères
- Angle de pression 20°



Module 0,25



Module 0,3



Module 0,35



Module 0,4



Module 0,5



Module 0,6



Module 0,8



Module 1



Module 1,25



Module 1,5



Module 2



Module 2,5



Module 3



Module 4