


- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Contraintes réparties uniformément
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Cisaillement cf. page technique
- Matières :
Inox A1



Info.

- Conditionnées par boîte
- Vendues aussi en coffret en acier (tome 1 p.636)



REMISES

Nb. Boîtes	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	OD expansé			L	ØB	Chanfrein C	Ø percage		Qté par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
	Ø Nom.	Ø Mini.	Ø Maxi.				Mini.	Maxi.			
SRP1.5-6/B	1,5	1,70	1,80	6	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	10,21 €
SRP1.5-8/B	1,5	1,70	1,80	8	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	10,90 €
SRP1.5-10/B	1,5	1,70	1,80	10	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	11,12 €
SRP1.5-14/B	1,5	1,70	1,80	14	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	11,85 €
SRP1.5-20/B	1,5	1,70	1,80	20	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	14,13 €
SRP2-5/B	2,0	2,30	2,40	5	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	11,43 €
SRP2-8/B	2,0	2,30	2,40	8	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	10,21 €
SRP2-10/B	2,0	2,30	2,40	10	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	11,85 €
SRP2-12/B	2,0	2,30	2,40	12	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	11,12 €
SRP2-14/B	2,0	2,30	2,40	14	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	12,64 €
SRP2-16/B	2,0	2,30	2,40	16	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	13,40 €
SRP2-18/B	2,0	2,30	2,40	18	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	13,74 €
SRP2-20/B	2,0	2,30	2,40	20	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	14,13 €
SRP2-24/B	2,0	2,30	2,40	24	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	16,42 €
SRP2-30/B	2,0	2,30	2,40	30	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	19,42 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Nb. Boîtes	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	ØD expansé				L	ØB	Chanfrein C	Ø percage		Qté par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
	Ø Nom.	Ø Mini.	Ø Maxi.	Mini.				Maxi.				
SRP2.5-8/B	2,5	2,80	2,90	8	2,40	0,70	2,50	2,60	100	-	12,55 €	
SRP2.5-10/B	2,5	2,80	2,90	10	2,40	0,70	2,50	2,60	100	✓	13,03 €	
SRP2.5-16/B	2,5	2,80	2,90	16	2,40	0,70	2,50	2,60	100	✓	14,13 €	
SRP2.5-20/B	2,5	2,80	2,78	20	2,40	0,70	2,49	2,60	100	-	15,16 €	
SRP2.5-30/B	2,5	2,80	2,78	30	2,40	0,70	2,49	2,60	100	✓	17,28 €	
SRP3-8/B	3,0	3,30	3,30	8	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	11,85 €	
SRP3-10/B	3,0	3,30	3,30	10	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	13,40 €	
SRP3-12/B	3,0	3,30	3,30	12	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	12,64 €	
SRP3-14/B	3,0	3,30	3,30	14	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	14,73 €	
SRP3-16/B	3,0	3,30	3,30	16	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	13,61 €	
SRP3-18/B	3,0	3,30	3,30	18	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	15,69 €	
SRP3-20/B	3,0	3,30	3,30	20	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	16,23 €	
SRP3-24/B	3,0	3,30	3,30	24	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	18,70 €	
SRP3-30/B	3,0	3,30	3,30	30	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	18,70 €	
SRP3-40/B	3,0	3,30	3,30	40	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	23,21 €	
SRP4-10/B	4,0	4,40	4,60	10	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	17,79 €	
SRP4-12/B	4,0	4,40	4,60	12	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	18,70 €	
SRP4-16/B	4,0	4,40	4,60	16	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	18,70 €	
SRP4-20/B	4,0	4,40	4,60	20	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	20,17 €	
SRP4-24/B	4,0	4,40	4,60	24	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	21,71 €	
SRP4-26/B	4,0	4,40	4,60	26	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	23,21 €	
SRP4-28/B	4,0	4,40	4,60	28	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	26,19 €	
SRP4-30/B	4,0	4,40	4,60	30	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	26,96 €	
SRP4-35/B	4,0	4,40	4,60	35	3,90	1,10	4,00	4,12	50	-	15,90 €	
SRP4-40/B	4,0	4,40	4,60	40	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	17,05 €	
SRP4-45/B	4,0	4,40	4,60	45	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	18,20 €	
SRP4-50/B	4,0	4,40	4,60	50	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	19,73 €	
SRP5-10/B	5,0	5,40	5,60	10	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	10,98 €	
SRP5-16/B	5,0	5,40	5,60	16	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	12,18 €	
SRP5-20/B	5,0	5,40	5,60	20	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	15,56 €	
SRP5-24/B	5,0	5,40	5,60	24	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	15,80 €	
SRP5-30/B	5,0	5,40	5,60	30	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	14,42 €	
SRP5-35/B	5,0	5,40	5,45	35	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	15,82 €	
SRP5-40/B	5,0	5,40	5,45	40	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	21,15 €	
SRP5-50/B	5,0	5,40	5,45	50	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	24,26 €	
SRP6-20/B	6,0	6,40	6,70	20	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	18,12 €	
SRP6-30/B	6,0	6,40	6,70	30	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	23,09 €	
SRP6-40/B	6,0	6,40	6,70	40	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	28,39 €	
SRP6-50/B	6,0	6,40	6,70	50	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	33,32 €	
SRP8-30/B	8,0	8,50	8,80	30	7,80	2,00	8,00	8,15	25	-	16,57 €	
SRP8-40/B	8,0	8,50	8,80	40	7,80	2,00	8,00	8,15	10	✓	9,87 €	
SRP8-50/B	8,0	8,50	8,80	50	7,80	2,00	8,00	8,15	10	✓	11,39 €	
SRP10-30/B	10,0	10,50	10,80	30	9,75	2,50	10,00	10,15	10	-	14,59 €	
SRP10-40/B	10,0	10,50	10,80	40	9,75	2,50	10,00	10,15	10	-	16,53 €	
SRP10-50/B	10,0	10,50	10,80	50	9,75	2,50	10,00	10,15	10	✓	18,53 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ① 2021

① 497