

Goupille élastique fendue ISO 8752 Inx ISO Stock

SRP


Inox 304

- Immobilisation d'une pièce par rapport à une autre
- Contraintes réparties uniformément
- Absorbe les chocs et les vibrations
- Cisaillement cf. page technique
- Matières :
Inox 304 (ISO A2)



Info.

- Conditionnées par boîte



REMISES

Nb. Boîtes	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	ØD expansé			L	Chanfrein		Ø percage		Qté par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
Ø Nom.	Ø Mini.	Ø Maxi.	C		Mini.	Maxi.					
SRP1.5-6/B	1,5	1,70	1,80	6	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	9,36 €
SRP1.5-8/B	1,5	1,70	1,80	8	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	9,99 €
SRP1.5-10/B	1,5	1,70	1,80	10	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	10,18 €
SRP1.5-14/B	1,5	1,70	1,80	14	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	10,85 €
SRP1.5-20/B	1,5	1,70	1,80	20	1,40	0,50	1,50	1,60	100	✓	12,93 €
SRP2-5/B	2,0	2,30	2,40	5	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	10,47 €
SRP2-8/B	2,0	2,30	2,40	8	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	9,36 €
SRP2-10/B	2,0	2,30	2,40	10	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	10,85 €
SRP2-12/B	2,0	2,30	2,40	12	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	10,18 €
SRP2-14/B	2,0	2,30	2,40	14	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	11,57 €
SRP2-16/B	2,0	2,30	2,40	16	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	12,25 €
SRP2-18/B	2,0	2,30	2,40	18	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	12,59 €
SRP2-20/B	2,0	2,30	2,40	20	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	12,93 €
SRP2-24/B	2,0	2,30	2,40	24	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	15,02 €
SRP2-30/B	2,0	2,30	2,40	30	1,90	0,70	2,00	2,10	100	✓	17,78 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

366 1

Tome 1 2016

HPC

www.hpceurope.com

Tél/

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

REMISES

Nb. Boîtes	1+	5+	10+	21+
Rem.	Prix -10%	-20%	Sur demande	

Références	ØD expansé				L	ØB	Chanfrein C	Ø perçage		Qté par boîte	Stock*	Prix Uni. par boîte
	Ø Nom.	Ø Mini.	Ø Maxi.	Mini.				Maxi.				
SRP2.5-8/B	2,5	2,80	2,90	8	2,40	0,70	2,50	2,60	100	-	11,50 €	
SRP2.5-10/B	2,5	2,80	2,90	10	2,40	0,70	2,50	2,60	100	✓	11,93 €	
SRP2.5-16/B	2,5	2,80	2,90	16	2,40	0,70	2,50	2,60	100	✓	12,93 €	
SRP2.5-20/B	2,5	2,80	2,78	20	2,40	0,70	2,49	2,60	100	-	13,88 €	
SRP2.5-30/B	2,5	2,80	2,78	30	2,40	0,70	2,49	2,60	100	✓	15,82 €	
SRP3-8/B	3,0	3,30	3,30	8	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	10,85 €	
SRP3-10/B	3,0	3,30	3,30	10	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	12,25 €	
SRP3-12/B	3,0	3,30	3,30	12	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	11,57 €	
SRP3-14/B	3,0	3,30	3,30	14	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	13,50 €	
SRP3-16/B	3,0	3,30	3,30	16	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	12,46 €	
SRP3-18/B	3,0	3,30	3,30	18	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	14,36 €	
SRP3-20/B	3,0	3,30	3,30	20	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	14,87 €	
SRP3-24/B	3,0	3,30	3,30	24	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	17,10 €	
SRP3-30/B	3,0	3,30	3,30	30	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	17,10 €	
SRP3-40/B	3,0	3,30	3,30	40	2,90	0,90	3,00	3,10	100	✓	21,22 €	
SRP4-10/B	4,0	4,40	4,60	10	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	16,27 €	
SRP4-12/B	4,0	4,40	4,60	12	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	17,10 €	
SRP4-16/B	4,0	4,40	4,60	16	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	17,10 €	
SRP4-20/B	4,0	4,40	4,60	20	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	18,45 €	
SRP4-24/B	4,0	4,40	4,60	24	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	19,86 €	
SRP4-26/B	4,0	4,40	4,60	26	3,90	1,10	4,00	4,12	100	-	21,22 €	
SRP4-28/B	4,0	4,40	4,60	28	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	23,97 €	
SRP4-30/B	4,0	4,40	4,60	30	3,90	1,10	4,00	4,12	100	✓	24,66 €	
SRP4-35/B	4,0	4,40	4,60	35	3,90	1,10	4,00	4,12	50	-	14,56 €	
SRP4-40/B	4,0	4,40	4,60	40	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	15,60 €	
SRP4-45/B	4,0	4,40	4,60	45	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	16,66 €	
SRP4-50/B	4,0	4,40	4,60	50	3,90	1,10	4,00	4,12	50	✓	18,05 €	
SRP5-10/B	5,0	5,40	5,60	10	4,85	1,30	5,00	5,12	50	-	10,06 €	
SRP5-16/B	5,0	5,40	5,60	16	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	11,15 €	
SRP5-20/B	5,0	5,40	5,60	20	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	14,23 €	
SRP5-24/B	5,0	5,40	5,60	24	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	14,46 €	
SRP5-30/B	5,0	5,40	5,60	30	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	13,20 €	
SRP5-35/B	5,0	5,40	5,45	35	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	14,48 €	
SRP5-40/B	5,0	5,40	5,45	40	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	19,35 €	
SRP5-50/B	5,0	5,40	5,45	50	4,85	1,30	5,00	5,12	50	✓	22,19 €	
SRP6-20/B	6,0	6,40	6,70	20	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	16,59 €	
SRP6-30/B	6,0	6,40	6,70	30	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	21,12 €	
SRP6-40/B	6,0	6,40	6,70	40	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	25,97 €	
SRP6-50/B	6,0	6,40	6,70	50	5,85	1,50	6,00	6,12	50	✓	30,47 €	
SRP8-30/B	8,0	8,50	8,80	30	7,80	2,00	8,00	8,15	25	✓	15,16 €	
SRP8-40/B	8,0	8,50	8,80	40	7,80	2,00	8,00	8,15	10	✓	9,03 €	
SRP8-50/B	8,0	8,50	8,80	50	7,80	2,00	8,00	8,15	10	✓	10,43 €	
SRP10-30/B	10,0	10,50	10,80	30	9,75	2,50	10,00	10,15	10	✓	13,36 €	
SRP10-40/B	10,0	10,50	10,80	40	9,75	2,50	10,00	10,15	10	✓	15,12 €	
SRP10-50/B	10,0	10,50	10,80	50	9,75	2,50	10,00	10,15	10	✓	16,95 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 367