

Inox 304L


Module

0,5



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	INOX 304L	laiton	fibre	
Nm	0,391	0,195	0,156	
kW	0,041	0,021	0,016	



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Z	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 5
SSG0.5-12-304L	12	6	7	7	3	22,77 €
SSG0.5-15-304L	15	7,5	8,5	8,5	3	23,59 €
SSG0.5-16-304L	16	8	9	8,5	4	23,98 €
SSG0.5-18-304L	18	9	10	8,5	4	24,27 €
SSG0.5-20-304L	20	10	11	8,5	4	25,02 €
SSG0.5-22-304L	22	11	12	8,5	4	25,62 €
SSG0.5-24-304L	24	12	13	10	5	26,28 €
SSG0.5-25-304L	25	12,5	13,5	10	5	26,55 €
SSG0.5-26-304L	26	13	14	10	5	26,90 €
SSG0.5-28-304L	28	14	15	10	5	27,61 €
SSG0.5-30-304L	30	15	16	10	5	27,78 €
SSG0.5-32-304L	32	16	17	10	5	28,43 €
SSG0.5-36-304L	36	18	19	10	5	29,71 €
SSG0.5-40-304L	40	20	21	10	5	30,92 €
SSG0.5-44-304L	44	22	23	10	5	32,19 €
SSG0.5-48-304L	48	24	25	10	5	33,76 €
SSG0.5-50-304L	50	25	26	12	6	34,09 €
SSG0.5-54-304L	54	27	28	12	6	35,00 €
SSG0.5-56-304L	56	28	29	12	6	35,52 €
SSG0.5-60-304L	60	30	31	12	6	36,45 €
SSG0.5-64-304L	64	32	33	12	6	39,96 €
SSG0.5-70-304L	70	35	36	12	6	40,93 €
SSG0.5-80-304L	80	40	41	12	6	42,55 €

↓
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille
↓

SSG0.5-278-304L
278
139
140
Dimensions : contactez-nous
sur demande

0 825 88 6000
 Service 0,15 € / min
 + prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome 4 2016

4 225