

## Module 2,0


## Inox 304L



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance  
Pour 50 dents à 1000 t/min.

	INOX 304L	laiton	fibre	
Nm	25	12,50	10	
kW	2,61	1,32	1,04	



### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 5
SSG2-12-304L	12	24	28	28	12	42,74 €
SSG2-15-304L	15	30	34	25	15	37,01 €
SSG2-16-304L	16	32	36	25	15	39,40 €
SSG2-18-304L	18	36	40	30	15	44,70 €
SSG2-20-304L	20	40	44	30	15	47,78 €
SSG2-22-304L	22	44	48	35	15	53,73 €
SSG2-24-304L	24	48	52	35	15	59,15 €
SSG2-30-304L	30	60	64	40	20	77,11 €
SSG2-32-304L	32	64	68	40	20	79,66 €
SSG2-36-304L	36	72	76	50	20	92,60 €
SSG2-40-304L	40	80	84	50	20	148,68 €
SSG2-44-304L	44	88	92	50	20	204,33 €
SSG2-46-304L	46	92	96	50	20	204,33 €
SSG2-48-304L	48	96	100	50	20	204,33 €
SSG2-50-304L	50	100	104	50	20	234,39 €
SSG2-54-304L	54	108	112	50	20	234,39 €
SSG2-56-304L	56	112	116	50	20	267,43 €
SSG2-60-304L	60	120	124	50	20	267,43 €
SSG2-64-304L	64	128	132	50	20	304,15 €
SSG2-66-304L	66	132	136	50	20	322,97 €
SSG2-70-304L	70	140	144	50	20	336,14 €

**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

SSG2-290-304L 290 580 584 Dimensions : contactez-nous sur demande

Dimensions en mm