



Brosse d'étanchéité en baguette


Support **rigide droit** 1 mètre

STRIP
1m

- Brosse listeau étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Options

- Brosse sur mesure



Barrette aluminium



Sur mesure possible

REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	- New	16,20 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	- New	20,46 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	- New	21,72 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	- New	68,22 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	- New	78,81 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Brosse d'étanchéité en baguette



Support rigide droit 3 mètres

STRIP
3m

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible

Barrette aluminium



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur L (mm)	A	B	C	H	S	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
STRIP5-25	3000	17	8,0	8	25	25	✓	50,41 €
STRIP8-80	3000	37	12,6	13	50	80	✓	110,27 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse d'étanchéité en baguette

STRIP 1m


Support rigide à 90° 1 mètre

- Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
Monture : aluminium anodisé
Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Option

- Brosse sur mesure (quantité mini possible)

Sur mesure possible



REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem. Prix	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✓	13,77 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✓	14,83 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✓	16,77 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✓	17,36 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✓	26,35 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✓	32,43 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✓	36,71 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm