Brosse d'étanchéité en baguette

STRIP 1m


Support rigide droit 1 mètre

- **Brosse listeau étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants**
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
  Monture : aluminium anodisé
  Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV



Options

- Brosse sur mesure



Sur mesure possible

REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15-1000	1000	15	15	6,2	6,5	1,2	✔	14,05 €
STRIP3-20-1000	1000	20	15	6,2	6,5	1,2	✔	15,13 €
STRIP3-25-1000	1000	25	15	6,2	6,5	1,2	-	New 16,52 €
STRIP5-25-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✔	17,11 €
STRIP5-30-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✔	17,71 €
STRIP5-40-1000	1000	40	25	8	8	1,2	✔	New 20,87 €
STRIP5-50-1000	1000	50	25	8	8	1,2	✔	New 22,16 €
STRIP8-40-1000	1000	40	50	13	13	2	✔	26,89 €
STRIP8-60-1000	1000	60	50	13	13	2	✔	33,09 €
STRIP8-80-1000	1000	80	50	13	13	2	✔	37,44 €
STRIP8-120-1000	1000	120	50	13	13	2	✔	New 69,59 €
STRIP8-150-1000	1000	150	50	13	13	2	✔	New 80,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse d'étanchéité en baguette


Support rigide droit 3 mètres


STRIP 3m

- **Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants**
- Anti-intrusion de petits rongeurs
- Matières :
  Monture : aluminium anodisé
  Brosse : fibres polypropylène noir

Sur mesure possible







REMISES

Qté	1+	4+	6+	10+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur L (mm)	A	B	C	H	S	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
STRIP5-25	3000	17	8,0	8	25	25	✔	51,42 €
STRIP8-80	3000	37	12,6	13	50	80	✔	112,48 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Brosse d'étanchéité en baguette

STRIP 1m

Support rigide à 90° 1 mètre


- ***Brosse listeau pour étanchéité de bas de porte, portail, volets roulants***
- *Anti-intrusion de petits rongeurs*
- *Matières :*
  Monture : aluminium anodisé
  Brosse : fibres polypropylène noir traitées anti-UV

Option

- *Brosse sur mesure (quantité mini possible)*

Sur mesure possible





REMISES

Qté	1+	6+	25+	50+
Rem.	Prix	-10%	-15%	Sur demande

Références	Longueur (mm)	FH	H	B	C	E	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
STRIP3-15F-1000	1000	15	15	6,5	6,5	1,2	✔	14,05 €
STRIP3-20F-1000	1000	20	15	6,5	6,5	1,2	✔	15,13 €
STRIP5-25F-1000	1000	25	25	8	8	1,2	✔	17,11 €
STRIP5-30F-1000	1000	30	25	8	8	1,2	✔	17,71 €
STRIP8-40F-1000	1000	40	50	13	13	2	✔	26,89 €
STRIP8-60F-1000	1000	60	50	13	13	2	✔	33,09 €
STRIP8-80F-1000	1000	80	50	13	13	2	✔	37,44 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*