


Pas

4,0 à 19,05 mm

Acier

- DIN 8187 (Standard Européen)
- ISO 606
- Compatible avec les pignons simples du catalogue
- Fournie par multiple de 1 mètre, 5 mètres (en rouleau) ou en touret (30 mètres ou 50 mètres) selon les références



Option


- Pas américain (ASA) sur demande

Accessoires

- Section Tendeurs (tome 4 p.130 à p.143)



Nouveau en tourets



REMISES A

Nb mètres	1+	10+	25+	55+
Remises	Prix	-5%	-10%	Sur demande

REMISES B

Nb mètres	1+	100+
Remises	Prix	Sur demande

Références	DIN	Pas P (mm)	B (mm)	Rouleau ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Charge de rupture (kN)	Vendu par multiple de	Prix Uni. au mètre
En rouleau										
SUA-4	-	4,00	2,70	2,50	6,8	4,1	-	1,8	1 mètre	✓ A 252,58 €
SUA-6/M	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	5 mètres	✓ A 12,90 €
SUA-250/M	-	6,35	3,30	3,30	8,0	6,0	-	4	5 mètres	✓ A 15,80 €
SBR-8/M	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	5 mètres	✓ A 12,87 €
SBR-375/M	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	5 mètres	✓ A 8,24 €
SBR-500/M	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	5 mètres	✓ A 7,97 €
SBR-625/M	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	5 mètres	✓ A 9,94 €
SBR-750/M	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	5 mètres	✓ A 12,79 €
En touret										
SUA-6/M/T	04-1	6,00	2,80	4,00	7,8	5,0	0,60	3	50 mètres	- B 11,30 €
SBR-8/M/T	05B-1	8,00	3,00	5,00	8,9	7,1	0,80	5	50 mètres	- B 10,28 €
SBR-375/M/T	06B-1	9,52	5,72	6,35	14,1	8,2	1,30	9	50 mètres	- B 6,30 €
SBR-500/M/T	08B-1	12,70	7,75	8,51	18,2	11,8	1,60	18	50 mètres	- B 5,99 €
SBR-625/M/T	10B-1	15,88	9,65	10,16	20,9	14,7	1,70	22,4	30 mètres	- B 8,19 €
SBR-750/M/T	12B-1	19,05	11,68	12,07	24,2	16,0	1,85	29	30 mètres	- B 11,60 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Attache rapide
Maillon raccord : ex : SUA-4/L

Maillon coudé : à partir du pas de 9,52mm, ex : SBR-375/LC

- Vendu par multiple, contactez-nous
Accessoires
- Chaînes simples acier SUA et SBR (tome 4 p.122)

SUA/L SBR/L

SBR/LC

Maillon raccord

Maillon coudé

REMISES

Qté	1+	10+	25+	55+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références			Pas P (mm)	Pour chaîne	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 9	
Maillon raccord	Maillon coudé	DIN			Maillon raccord	Maillon coudé	Maillon raccord	Maillon coudé
SUA-4/L	-	-	4,00	SUA-4	✓	-	12,80 €	-
SUA-6/L	-	04-1	6,00	SUA-6	✓	-	0,92 €	-
SUA-250/L	-	-	6,35	SUA-250	✓	-	1,06 €	-
SBR-8/L	-	05B-1	8,00	SBR-8	✓	-	1,19 €	-
SBR-375/L	SBR-375/LC	06B-1	9,53	SBR-375	✓	✓	0,77 €	1,47 €
SBR-500/L	SBR-500/LC	08B-1	12,70	SBR-500	✓	✓	1,07 €	2,38 €
SBR-625/L	SBR-625/LC	10B-1	15,88	SBR-625	✓	✓	0,77 €	1,81 €
SBR-750/L	SBR-750/LC	12B-1	19,05	SBR-750	✓	✓	1,28 €	2,33 €

** Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Pas



9,52 à 19,05 mm

Inox

- DIN 8187 (Standard Européen)
- ISO 606
- Compatible avec les pignons simples du catalogue
- Fournie par multiple de 5 mètres

Accessoires

- Section **Tendeurs**
(tome 4 p.130 à p.143)



REMISES

Nb mètres	1+	10+	25+
Remises	Prix -10%		Sur demande

Références	DIN	Pas P (mm)	B (mm)	Rouleau ØD (mm)	F (mm)	H (mm)	S (mm)	Charge de rupture (kN)	Vendu par multiple de	Stock*	Prix Uni. au mètre
SBS-375/M 06B-1		9,52	5,72	6,35	14,0	8,3	1,3	9	5 mètres	✓	33,67 €
SBS-500/M 08B-1		12,70	7,75	8,51	18,7	11,8	1,6	18	5 mètres	✓	38,87 €
SBS-625/M 10B-1		15,88	9,65	10,16	21,1	14,7	1,70	22,4	5 mètres	✓	54,20 €
SBS-750/M 12B-1		19,05	11,68	12,07	24,5	16,1	1,85	29	5 mètres	✓	62,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Attache rapide
Maillon raccord : ex : SBS-375/L
- Maillon coudé : ex : SBS-375/LC
- Vendu par multiple, contactez-nous

Accessoires

- Chaînes simples inox SBS
(tome 4 p.124)





SBS/L



SBS/LC



Maillon raccord



Maillon coudé

REMISES

Nb mètres	1+	10+	25+
Remises	Prix	-10%	Sur demande

Références			Pas P (mm)	Pour chaîne	Stock*	Stock*	Prix Uni. 1 à 9	
Maillon raccord	Maillon coudé	DIN			Maillon raccord	Maillon coudé	Maillon raccord	Maillon coudé
SBS-375/L	SBS-375/LC	06B-1	9,52	SBS-375	✓	✓	2,84 €	2,87 €
SBS-500/L	SBS-500/LC	08B-1	12,70	SBS-500	✓	✓	2,71 €	3,13 €
SBS-625/L	SBS-625/LC	10B-1	15,88	SBS-625	✓	✓	4,35 €	3,30 €
SBS-750/L	SBS-750/LC	12B-1	19,05	SBS-750	✓	✓	2,24 €	7,08 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm