

Barreau denté type T




T2,5-BAR

Aluminium




- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière : aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition : livré non traité



Info.

Pièce non modifiable par nos soins



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%		Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur		Prix Uni.
			dentée L _D	totale L _T	
10T2.5-BAR	10	7,45	50	75	2,73 €
12T2.5-BAR	12	9,00	50	75	2,81 €
13T2.5-BAR	13	9,80	50	75	2,93 €
14T2.5-BAR	14	10,60	50	75	3,12 €
15T2.5-BAR	15	11,40	50	75	3,32 €
16T2.5-BAR	16	12,20	50	75	3,41 €
17T2.5-BAR	17	13,00	50	75	3,48 €
18T2.5-BAR	18	13,80	50	75	3,62 €
19T2.5-BAR	19	14,60	90	120	6,60 €
20T2.5-BAR	20	15,40	90	120	6,90 €
21T2.5-BAR	21	16,20	90	120	7,52 €
22T2.5-BAR	22	17,00	125	140	9,81 €
24T2.5-BAR	24	18,55	125	140	10,63 €
26T2.5-BAR	26	20,15	125	140	11,64 €
27T2.5-BAR	27	20,95	125	140	11,75 €
28T2.5-BAR	28	21,75	125	140	12,08 €
29T2.5-BAR	29	22,55	125	140	12,77 €
30T2.5-BAR	30	23,35	125	140	12,84 €
32T2.5-BAR	32	24,95	125	140	13,92 €
34T2.5-BAR	34	26,55	125	140	14,63 €
35T2.5-BAR	35	27,35	132	140	15,56 €
36T2.5-BAR	36	28,10	132	140	16,69 €
38T2.5-BAR	38	29,70	140	140	16,99 €
40T2.5-BAR	40	31,30	140	140	18,32 €
42T2.5-BAR	42	32,90	140	140	20,40 €
44T2.5-BAR	44	34,50	140	140	22,66 €
45T2.5-BAR	45	35,30	140	140	23,13 €
48T2.5-BAR	48	37,70	140	140	24,48 €
50T2.5-BAR	50	39,29	160	160	29,75 €
60T2.5-BAR	60	47,25	160	160	38,57 €
65T2.5-BAR	65	51,20	160	160	44,59 €
70T2.5-BAR	70	55,20	160	160	48,80 €
72T2.5-BAR	72	56,80	160	160	51,49 €
90T2.5-BAR	90	71,12	160	160	74,70 €
100T2.5-BAR	100	79,08	160	160	99,90 €

Dimensions en mm


- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière : aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition :
- Livré non traité

**NOUVELLES
REMISES**



Info.

Pièce non modifiable par nos soins



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%		Sur demande

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée		Longueur totale	Prix Uni.
			LD	LT	LT	
10T5-BAR	10	15,05	125	140	140	7,99 €
11T5-BAR	11	16,65	125	140	140	8,66 €
12T5-BAR	12	18,25	125	140	140	9,45 €
13T5-BAR	13	19,85	125	140	140	9,48 €
14T5-BAR	14	21,45	140	140	140	11,11 €
15T5-BAR	15	23,05	140	140	140	12,04 €
16T5-BAR	16	24,60	140	140	140	13,51 €
17T5-BAR	17	26,20	140	140	140	14,14 €
18T5-BAR	18	27,00	140	140	140	15,70 €
19T5-BAR	19	29,40	140	140	140	17,04 €
20T5-BAR	20	31,00	160	160	160	19,58 €
21T5-BAR	21	32,70	160	160	160	20,43 €
22T5-BAR	22	34,15	160	160	160	22,75 €
23T5-BAR	23	35,85	160	160	160	22,97 €
24T5-BAR	24	37,40	160	160	160	24,64 €
25T5-BAR	25	38,95	160	160	160	26,47 €
26T5-BAR	26	40,60	160	160	160	29,18 €
27T5-BAR	27	42,20	160	160	160	29,40 €
28T5-BAR	28	43,75	160	160	160	32,36 €
29T5-BAR	29	45,35	160	160	160	32,52 €
30T5-BAR	30	46,95	160	160	160	34,64 €
32T5-BAR	32	50,10	160	160	160	40,26 €
34T5-BAR	34	53,25	160	160	160	44,00 €
35T5-BAR	35	54,85	160	160	160	44,29 €
36T5-BAR	36	56,45	160	160	160	46,76 €
37T5-BAR	37	58,06	160	160	160	49,37 €
38T5-BAR	38	59,65	160	160	160	49,63 €
40T5-BAR	40	62,85	160	160	160	53,95 €
42T5-BAR	42	66,00	160	160	160	58,55 €
44T5-BAR	44	69,20	160	160	160	68,55 €
45T5-BAR	45	70,80	160	160	160	69,04 €
46T5-BAR	46	72,40	160	160	160	69,64 €
48T5-BAR	48	75,55	160	160	160	77,11 €
50T5-BAR	50	78,75	160	160	160	85,99 €
60T5-BAR	60	94,65	160	160	160	116,01 €
72T5-BAR	72	113,75	160	160	160	163,08 €
80T5-BAR	80	126,48	160	160	160	190,29 €
90T5-BAR	90	142,40	160	160	160	250,46 €
100T5-BAR	100	158,31	160	160	160	323,77 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Barreau denté type T




T10-BAR

Aluminium



**NOUVELLES
REMISES**

- Barreau denté à recouper par vos soins
- La longueur totale correspond à la longueur maximum
- Matière : aluminium adapté à l'oxydation anodique dure
- Finition : livré non traité




Info.

Pièce non modifiable par nos soins

Accessoire

- Courroie T10 (tome 4 p.56)



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØD Extérieur	Longueur dentée L _d	Longueur totale L _T	Prix Uni.
10T10-BAR	10	29,98	140	140	15,05 €
11T10-BAR	11	33,16	140	140	17,62 €
12T10-BAR	12	36,35	140	140	20,47 €
13T10-BAR	13	39,55	140	140	22,08 €
14T10-BAR	14	42,70	140	140	27,81 €
15T10-BAR	15	45,90	140	140	30,82 €
16T10-BAR	16	49,10	160	160	35,09 €
17T10-BAR	17	52,25	160	160	38,50 €
18T10-BAR	18	55,45	160	160	42,14 €
19T10-BAR	19	58,65	160	160	47,18 €
20T10-BAR	20	61,80	160	160	51,28 €
21T10-BAR	21	65,00	160	160	55,69 €
22T10-BAR	22	68,15	160	160	65,82 €
23T10-BAR	23	71,35	160	160	66,41 €
24T10-BAR	24	74,55	160	160	74,16 €
26T10-BAR	26	80,90	160	160	83,20 €
28T10-BAR	28	87,25	160	160	92,61 €
30T10-BAR	30	93,65	160	160	112,30 €
32T10-BAR	32	100,00	160	160	123,29 €
34T10-BAR	34	106,40	160	160	134,83 €
36T10-BAR	36	112,75	160	160	149,88 €
38T10-BAR	38	119,10	160	160	171,69 €
40T10-BAR	40	125,45	160	160	185,30 €
45T10-BAR	45	141,40	160	160	244,80 €
48T10-BAR	48	150,95	160	160	261,68 €
60T10-BAR	60	189,15	160	160	431,11 €
72T10-BAR	72	227,29	160	160	616,69 €

Dimensions en mm