

# Poulie dentée de positionnement type T




## Pas T10

## Nylon PA6 moulé


Largeur de courroie 16 mm



- Poulie pour positionnement
- Pas 10mm (T10)
- Matière :  
Nylon PA6 moulé armé 30% fibres de verre
- Ces pièces ne sont pas modifiables par nos soins




$\phi A^*$  :  
Préalésage à modifier impérativement




### Info.

- Préalésage brut de démoulage à réusinier impérativement par vos soins, peut varier en fonction des arrivages
- \*Préalésage donné à titre indicatif



1 rebord



2 rebords



Série économique

### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Z dents	Préalésage non garanti				Prix Uni. 1 à 5	
		ØD	ØM	ØA*	ØE	1 rebord	2 rebords
- 18T10-21-N2F	18	55,45	40	13	60	-	9,55 €
- 20T10-21-N2F	20	61,80	40	12	67	-	10,68 €
- 22T10-21-N2F	22	68,20	40	14	75	-	11,64 €
- 24T10-21-N2F	24	74,75	40	13	83	-	12,79 €
30T10-21-N1F	-	30	93,65	50	14	99	17,89 € -
32T10-21-N1F	-	32	100,00	50	14	105	21,57 € -

Dimensions en mm