

Aluminium



Pas
T10



Largeur de courroie 25mm

- Pas 10mm
- Matières :
Poulie : aluminium
Rebords : acier

Série économique

Info.

- **Préalésage donné à titre indicatif, peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif
- **Non modifiable par nos soins**



REMISES

| | | | | |
|------|----------------------------|----|-----|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ |
| Rem. | Prix -12% -20% Sur demande | | | |

| Références | Z dents | ØP primitif | ØD | ØE | ØM | Préalésage non garanti ØA** | Stock* | Prix uni. 1 à 5 |
|-------------|---------|-------------|--------|-----|----|-----------------------------|--------|-----------------|
| 12T10-30-AL | 12 | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 | 6 | ✓ | 9,89 € |
| 14T10-30-AL | 14 | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 | 8 | ✓ | 12,22 € |
| 15T10-30-AL | 15 | 47,90 | 45,90 | 51 | 32 | 8 | ✓ | 13,45 € |
| 16T10-30-AL | 16 | 51,10 | 49,10 | 54 | 35 | 8 | ✓ | 15,02 € |
| 18T10-30-AL | 18 | 57,45 | 55,45 | 60 | 40 | 8 | ✓ | 17,95 € |
| 19T10-30-AL | 19 | 60,65 | 58,65 | 66 | 44 | 8 | ✓ | 20,11 € |
| 20T10-30-AL | 20 | 63,80 | 61,80 | 66 | 46 | 8 | ✓ | 21,52 € |
| 22T10-30-AL | 22 | 70,20 | 68,20 | 75 | 52 | 8 | ✓ | 26,93 € |
| 24T10-30-AL | 24 | 76,55 | 74,55 | 83 | 58 | 8 | ✓ | 30,26 € |
| 25T10-30-AL | 25 | 79,75 | 77,75 | 83 | 60 | 8 | - | 30,62 € |
| 26T10-30-AL | 26 | 82,90 | 80,90 | 87 | 60 | 8 | - | 33,94 € |
| 27T10-30-AL | 27 | 86,10 | 84,10 | 91 | 60 | 8 | ✓ | 37,40 € |
| 28T10-30-AL | 28 | 89,25 | 87,25 | 93 | 60 | 8 | ✓ | 37,46 € |
| 30T10-30-AL | 30 | 95,65 | 93,65 | 102 | 60 | 8 | ✓ | 44,86 € |
| 32T10-30-AL | 32 | 102,00 | 100,00 | 106 | 65 | 10 | ✓ | 48,78 € |
| 36T10-30-AL | 36 | 114,75 | 112,75 | 119 | 70 | 10 | ✓ | 57,66 € |
| 40T10-30-AL | 40 | 127,45 | 125,45 | 131 | 80 | 10 | ✓ | 71,72 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm