

Poulie dentée de positionnement type T **Alu** **Taille XS** **Stock**

Pas Aluminium T2,5

Largeur de courroie 4mm


- Pas 2,5mm

- Matières :

Poulie : aluminium 6082

Rebords : aluminium jusqu'à
84 dents ou acier à partir de
85 dents

- Toutes les poulies ont des rebords



Option

- Nombre de dents au choix
entre 10 et 230 dents



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	Sur demande

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebord ref.	ØE	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
10T2.5-8	10	7,96	7,40	13	3	10 X,Y	13,00	✓	Sur demande
12T2.5-8	12	9,55	9,00	13	3	10 X,Y	13,00	✓	
14T2.5-8	14	11,14	10,60	18	3	16 X,Y	18,00	✓	
15T2.5-8	15	11,94	11,40	18	3	16 X,Y	18,00	✓	
16T2.5-8	16	12,73	12,20	18	4	16 X,Y	18,00	✓	
18T2.5-8	18	14,32	13,80	18	4	31 X,Y	18,00	✓	
19T2.5-8	19	15,12	14,60	20	4	32 X,Y	20,00	✓	
20T2.5-8	20	15,92	15,40	20	4	32 X,Y	20,00	✓	
21T2.5-8	21	16,71	16,20	20	4	32 X,Y	20,00	-	
22T2.5-8	22	17,51	17,00	20	4	32 X,Y	20,00	✓	
24T2.5-8	24	19,10	18,55	13	4	12 XL	25,15	-	
25T2.5-8	25	19,89	19,35	13	4	12 XL	25,15	✓	
26T2.5-8	26	20,69	20,15	13	5	12 XL	25,15	✓	
30T2.5-8	30	23,87	23,35	20	5	16 XL	31,74	-	
31T2.5-8	31	24,67	24,15	20	5	18 XL	34,80	-	
32T2.5-8	32	25,46	24,95	20	5	18 XL	34,80	✓	
40T2.5-8	40	31,83	31,30	24	6	21XL	39,68	✓	
44T2.5-8	44	35,01	34,50	24	6	21XL	39,68	-	
48T2.5-8	48	38,20	37,70	24	6	24XL	44,70	✓	
52T2.5-8	52	41,38	40,85	24	6	24XL	44,70	-	
57T2.5-8	57	45,36	44,85	24	6	28XL	51,05	-	
60T2.5-8	60	47,75	47,25	24	6	30XL	54,36	✓	
80T2.5-8	80	63,66	63,16	24	6	17H	74,61	✓	
84T2.5-8	84	66,85	66,35	24	6	18H	79,38	-	

Sur demande

Sur demande

↓	Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille										↓	
230T2.5-8	230	Dimensions : contactez-nous										

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm