

# Poulie dentée de positionnement type T

## Pas T5

## Aluminium

Largeur de courroie 6mm





- Pas 5mm

- Matières :

Poulie : aluminium 6082

Rebords : aluminium jusqu'à 46 dents ou acier à partir de 47 dents

- Toutes les poulies ont des rebords



### Option

- Nombre de dents au choix entre 10 et 150 dents



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	Ø Primitif	ØD	ØM	ØA	Rebords ref.	ØE	Prix Uni. 1 à 5
								T PT
10T5-11	10	15,92	15,05	12	5	11XL	23,62	Sur demande
12T5-11	12	19,10	18,25	13	5	12XL	25,15	
14T5-11	14	22,28	21,45	16	5	14XL	28,44	
15T5-11	15	23,87	23,05	16	6	14XL	28,44	
16T5-11	16	25,46	24,60	16	6	14XL	28,44	
17T5-11	17	27,06	26,20	16	6	16XL	31,74	
18T5-11	18	28,65	27,80	20	6	18XL	34,80	
19T5-11	19	30,24	29,40	20	6	18XL	34,80	
20T5-11	20	31,83	31,00	20	6	20XL	38,10	
24T5-11	24	38,20	37,80	25	6	24XL	44,70	
25T5-11	25	39,79	39,00	25	6	24XL	44,70	
30T5-11	30	47,75	46,95	30	8	28XL	51,05	
32T5-11	32	50,93	50,10	30	8	16L	55,56	
36T5-11	36	57,30	56,45	30	8	14H	61,91	
37T5-11	37	58,89	58,05	40	8	15H	66,68	
40T5-11	40	63,66	62,85	40	8	16H	69,85	
45T5-11	45	71,62	70,80	40	8	18H	79,38	
48T5-11	48	76,39	75,55	40	8	19H	82,55	
50T5-11	50	79,58	78,75	60	10	20H	85,73	
56T5-11	56	89,13	88,30	60	10	22H	95,25	
60T5-11	60	95,49	94,65	60	10	24H	103,19	
70T5-11	70	111,41	110,60	60	10	28H	119,06	
80T5-11	80	127,32	126,50	60	10	32H	134,94	
84T5-11	84	133,69	132,85	60	10	33H	139,70	

Sur demande

Sur demande

↓ Au choix : toute poulie jusqu'à cette taille ↓

150T5-11 150

Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm