

- Selon DIN 975
- Matière :  
Inox : 303/304 - A2
- T° d'utilisation jusqu'à +430°C

### Utilisation


- Environnement difficile

### Options

- Inox 316

### Accessoires

- Ecrous SHN
- Visserie inox



### REMISES

<b>Qté</b>	1+	6+	20+	40+
<b>Rem.</b>	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références	Filetage	Pas	Longueur (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
TIF-2/SS	M2	0,40	1000	✓	10,11 €
TIF-2.5/SS	M2,5	0,45	1000	✓	11,08 €
TIF-3/SS	M3	0,50	1000	✓	4,02 €
TIF-4/SS	M4	0,70	1000	✓	4,00 €
TIF-5/SS	M5	0,80	1000	✓	2,76 €
TIF-6/SS	M6	1,00	1000	✓	3,05 €
TIF-8/SS	M8	1,25	1000	✓	5,74 €
TIF-10/SS	M10	1,50	1000	✓	9,22 €
TIF-12/SS	M12	1,75	1000	✓	13,34 €
TIF-14/SS	M14	2,00	1000	✓	18,34 €
TIF-16/SS	M16	2,00	1000	✓	22,29 €
TIF-18/SS	M18	2,50	1000	✓	32,60 €
TIF-20/SS	M20	2,50	1000	✓	36,31 €
TIF-22/SS	M22	2,50	1000	-	48,21 €
TIF-24/SS	M24	3,00	1000	-	51,99 €
TIF-27/SS	M27	3,00	1000	-	79,03 €
TIF-30/SS	M30	3,50	1000	-	99,95 €
TIF-33/SS	M33	3,50	1000	-	Sur demande
TIF-36/SS	M36	4,00	1000	-	135,07 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm