

Tête orientable courte



TOC


Laiton ou inox

- Pour guide latéral

- Matières :

Tête : laiton nickelé ou inox 304

Ecrou et rondelle : inox



REMISES

Qté	1+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	Pour Axe	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
Version laiton nickelé					
TOC-12	12,5	APB12	0,18	✓	9,79 €
TOC-14	14,5	APB14	0,18	-	9,79 €
TOC-16	16,5	APB16	0,18	-	9,79 €
Version inox					
TOC-12/SS	12,5	APB12	0,18	✓	16,07 €
TOC-14/SS	14,5	APB14	0,17	✓	15,79 €
TOC-16/SS	16,5	APB16	0,17	✓	15,79 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm