

Roulette **fixe** pour profilé aluminium

TPEF

Charge jusqu'à 120 kg

- **Roulette pour profilé largeur 40/45mm type PRF4545**

- Matières :

Chape : tôle d'acier revêtement poudre,
couleur aluminium

Roue polypropylène gris RAL 7001

Avantages


- Silencieuse
- Ne marque pas le sol
- Faible résistance au roulement

Info.

- Livré sans visserie de fixation
voir PRF-ECL-M8 (tome 5 p.327)
et vis BHC8 (tome 1 p.558)
CHC8 (tome 1 p.550)



Exemple d'application



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | H | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 9 |
|------------|-----|-----|-----------------------|-----------|-----------------|
| TPE80/F | 80 | 111 | 1000 | 484 | 22,78 € |
| TPE100/F | 100 | 136 | 1100 | 577 | 27,37 € |
| TPE125/F | 125 | 161 | 1200 | 675 | 30,66 € |

Dimensions en mm

Roulette pivotante pour profilé alu.

Charge jusqu'à 120 kg

TPEPDB

- Roulette pivotante avec frein pour profilé, largeur 40/45mm type PRF4545

- Matières :

Chape : tôle d'acier revêtement poudre, couleur aluminium

Roue polypropylène gris RAL 7001

Avantages

- Silencieuse
- Ne marque pas le sols
- Faible résistance au roulement


Info.

- Livré sans visserie de fixation voir PRF-ECL-M8 (tome 5 p.327) et vis BHCS (tome 1 p.558) CHCS (tome 1 p.550)



Exemple d'application

Ne dépasse pas du profilé après montage



REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | ØD | H | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix Uni. 1 à 9 |
|------------|-----|-----|-----------------------|-----------|-----------------|
| TPE80/PDB | 80 | 111 | 1000 | 710 | 33,76 € |
| TPE100/PDB | 100 | 136 | 1100 | 787 | 36,86 € |
| TPE125/PDB | 125 | 161 | 1200 | 873 | 39,06 € |

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 359

Roulette escamotable pour profilé aluminium New

RESC

Charge jusqu'à 200kg

- Roue escamotable avec pied, permettant de passer d'une position roulante à une position fixe très facilement.

- Matières :

Bande de roulement PU noir
Corps de roue PA gris sim. RAL7001
Platine en fonte d'aluminium
Support de roue en acier

Effort réduit

NOUVEAU!




Avantages

- Permet le passage de la roue en position fixe sans effort grâce à une démultiplication du bras de levier.
- Position sur pied plus stable qu'une roulette avec frein.
- Evite la déformation de la bande de roulement sous charge prolongée.
- Montage possible avec plusieurs combinaisons de profilé alu.

Accessoires

- Compatible avec profilé largeur 45mm PRF4545 et largeur 90mm PRF4590
- Compatible avec profilés largeurs, 40mm, 80mm et 90mm
- Vis **CHC8-40/SS/B** (tome 1 p.550)
- Écrou **PRF-ECL-M8** (tome 5 p.327)



Exemples d'applications

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 10+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | ØD | E | H | L1 | L2 | Charge max (N) | Masse (kg) | Prix uni. 1 à 9 |
|-------------|-----|------|-----|-----|-----|----------------|------------|-----------------|
| RESC80-125 | 80 | 25,3 | 125 | 117 | 153 | 1500 | 1,64 | 162,08 € |
| RESC100-145 | 100 | 25,3 | 145 | 117 | 153 | 2000 | 1,94 | 164,25 € |

Dimensions en mm