


Module

Inox


0,25-1,5

- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Inox (303) Z10 CNF 18,09,
sauf module 0,25 : inox 304



Option

- Différentes longueurs



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Module	P (mm)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
TR0.25-400/304	0,25	5,30	6,00	5,55	400	✓	126,16 €
TR0.5-400/303	0,50	8,70	10,00	9,20	400	✓	82,58 €
TR0.7-400/303	0,70	9,80	12,00	10,50	400	✓	71,11 €
TR0.8-400/303	0,80	9,70	12,00	10,50	400	✓	71,80 €
TR1-400/303	1,00	9,50	12,00	10,50	400	✓	78,88 €
TR1.5-400/303	1,50	16,00	20,00	17,50	400	✓	90,61 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm