

TTBss TBss


Pour charges axiales

- Roulement de butée pour charge axiale
- Avec gorge interne
- Ne supporte pas les charges radiales
- Lubrification à l'huile
- Résistant aux intempéries
- Résistant à des dissolvants chimiques
- Matières :
Inox



Info

- **En règle générale, les charges pour les versions inox sont environ 20 % inférieures à celles des versions acier




REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-15%	Sur demande

Références	ØD1	ØD	H	Capacité de charge**		Vitesse maxi (t/min)		Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
				Dynamique C	Statique Co	Lubrification Graisse	Huile			
TTB3/SS	3	8	3,5	-	-	-	15000	↙		
TTB4/SS	4	10	4	-	-	-	15000	↙		
TTB5/SS	5	12	4	-	-	-	13000	↙		
TTB6/SS	6	14	5	-	-	-	10000	↙		
TTB7/SS	7	17	6	-	-	-	10000	↙		
TTB8/SS	8	19	7	-	-	-	8000	↙		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Exemple d'utilisation

REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix -15% Sur demande		

Références	ØD1	ØD	H	Capacité de charge**		Vitesse maxi (t/min)		Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 3
				Dynamique	Statique	Lubrification				
				C	Co	Graisse	Huile			
TB51100/SS	10	24	9	-	-	7500	9500	20		
TB51200/SS	10	26	11	-	-	6000	8000	29		
TB51101/SS	12	26	9	-	-	7000	9500	22		
TB51201/SS	12	28	11	-	-	6000	8000	32		
TB51102/SS	15	28	9	-	-	6300	8500	24		
TB51202/SS	15	32	12	-	-	5000	6700	43		
TB51103/SS	17	30	9	-	-	6300	8500	28		
TB51203/SS	17	35	12	-	-	5000	6700	50		
TB51104/SS	20	35	10	-	-	5600	7500	40		
TB51204/SS	20	40	14	-	-	4300	5600	82		
TB51105/SS	25	42	11	-	-	4800	6300	59		
TB51305/SS	25	47	15	-	-	3800	5000	120		
TB51106/SS	30	47	11	-	-	4500	6000	68		
TB51306/SS	30	52	16	-	-	3600	4500	150		
TB51107/SS	35	52	12	-	-	4300	5600	90		
TB51307/SS	35	62	18	-	-	3000	4000	220		
TB51108/SS	40	60	13	-	-	3800	5000	120		
TB51308/SS	40	68	19	-	-	2900	3800	270		
TB51109/SS	45	65	14	-	-	3400	4500	150		
TB51309/SS	45	73	20	-	-	2500	3500	320		
TB51110/SS	50	70	14	-	-	3300	4500	160		
TB51310/SS	50	78	22	-	-	2400	3400	390		
TB51111/SS	55	78	16	-	-	2700	3800	240		
TB51311/SS	55	90	25	-	-	1900	2800	610		
TB51112/SS	60	85	17	-	-	2600	3700	290		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm