

Couvre-joint pour cardan



U8R

Pour références U816 à U832

- Augmente la durée de vie des cardans

- Matière :

Caoutchouc synthétique


- PVC Shore A 1,18g/cm³

- Résistance électrique 8 x 10⁹ Ωcm

- T° d'utilisation :

Constante : -27°C à +70°C


Occasionnelle : -32°C à +120°C




Permet de contenir le lubrifiant

Avantages

- Résiste à l'huile
- Bonne élasticité



Pour cardan simple



Pour cardan double

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem.	Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande

Références	Pour cardan	Ød	L	ØD	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
Pour cardan simple						
U8R-02	U816A	16	32	35	-	11,64 €
U8R-04	U820A	20	40	36	✓	16,99 €
U8R-1	U825A	24	45	44	✓	12,73 €
U8R-3	U832A	32	55	62	✓	15,48 €
Pour cardan double						
U8R-19	U816C	16	55	35	-	20,52 €
U8R-20	U820C	20	65	36	✓	22,46 €
U8R-21	U825C	24	70	44	✓	26,01 €
U8R-23	U832C	32	90	62	-	31,10 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm