



- Selon DIN 7551-E (taille 13) ou DIN 808-D (taille 16 à 40)
- Pour sollicitation légère
- Utilisation manuelle ou occasionnelle uniquement
- Angle de désalignement 70°
- Matière :
Acier 9SMnPb28 non traité

Applications

- Clapet
- Commande de vanne
- Store



Série économique



Pour application manuelle

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-6%	-12%	-18%	Sur demande	

Références	Alésage					Vitesse maxi.	Jeu	Stock*	Prix Uni.
	ØD	ØA	C	M	T	(t/min)	à Nm (min)		1 à 4
U813C	13	8	11	21	18	200	-	✓	26,40 €
U816C	16	10	15	26	22	200	0,2 1°30'	✓	25,32 €
U820C	20	12	18	31	26	200	0,4 1°20'	✓	30,73 €
U825C	25	16	22	37	30	200	1,0 1°04'	✓	62,03 €
U832C	32	20	25	43	37	200	1,7 0°56'	✓	63,36 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm