



# Aimant avec trou central

AlNiCo

VAP


- Plot magnétique ou aimant AlNiCo percés au centre pour leur fixation,
- Les deux faces polaires sont rectifiées. Elles fournissent des forces d'attraction convenables dans un encombrement réduit
- T° d'utilisation : -50°C à +450°C
- Bonne résistance aux chocs

## Précautions à prendre dans le cas d'un montage encastré :

- Support amagnétique : pas de contrainte particulière
- Support ferromagnétique : la ventouse doit être isolée du support par une lame d'air ou un matériau amagnétique

## Applications

- Fixation ou positionnement dans un encombrement limité et qui peut être soumis à des températures élevées
- Positionnement d'inserts de surmoulage, fermeture, divers...



## REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+
Rem.	Prix -15%	-20%	-30%	Sur demande	

Références	ØD	Ød	E	F (daN)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VAP19-8	19	3,5	8,0	3,0	18	7,15 €
VAP28-9	29	5,0	9,0	5,0	46	10,62 €
VAP38-11	38	5,0	10,5	9,5	97	15,71 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**Fax** 0 825 88 6000  
Service 0,15 €/min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 149