

- Vis H à embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition poli miroir

Avantages

- Associé à la rondelle RDE, l'étanchéité obtenue est idéale dans les secteurs impliquant un contact avec les produits ou à l'intérieur des isolateurs aseptisés.
- Grâce à une rugosité extrêmement faible de la surface, aucune particule de saleté ou presque ne peut adhérer à la surface. La surface polie haute brillance permet un nettoyage facile.
- Aucun affaissement ni dépression sur la tête de vis, aucune empreinte ni crantage sous l'embase.



Accessoires


- Rondelle d'étanchéité RDE (cf. pages 37 à 39)
- Écrou borgne hexagonal avec embase EBE (cf. page 43)
- Outil (clé, douille...) (cf. pages 62 à 63)

Attention


- Seule l'association de la rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® RDE avec la vis VHEM spécialement modifiée garantit une étanchéité sans espace de rétention.



Montage VHEM + RDE + EBE



VHEM3



VHEM

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	B	K	L	SW	Prix Uni. 1 à 4
VHEM3-6/HUSS	M3	10,8	4	4,6	5,7	6	0,45	7	3,73 €
VHEM3-9/HUSS	M3	10,8	4	7,6	5,7	9	0,45	7	3,86 €
VHEM3-12/HUSS	M3	10,8	4	10,6	5,7	12	0,45	7	4,07 €
VHEM3-15/HUSS	M3	10,8	4	13,6	5,7	15	0,45	7	4,33 €
VHEM4-8/HUSS	M4	10,8	4	6	6,3	8	0,45	7	3,60 €
VHEM4-12/HUSS	M4	10,8	4	10	6,3	12	0,45	7	3,68 €
VHEM4-16/HUSS	M4	10,8	4	14	6,3	16	0,45	7	3,86 €
VHEM4-20/HUSS	M4	10,8	4	18	6,3	20	0,45	7	4,05 €
VHEM4-25/HUSS	M4	10,8	4	23	6,3	25	0,45	7	4,33 €

Dimensions en mm

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	B	K	L	SW	Prix Uni. 1 à 4
VHEM5-10/HUSS	M5	11,8	5	8	7,3	10	0,50	8	3,12 €
VHEM5-15/HUSS	M5	11,8	5	8	7,3	15	0,50	8	3,17 €
VHEM5-20/HUSS	M5	11,8	5	8	7,3	20	0,50	8	3,46 €
VHEM5-25/HUSS	M5	11,8	5	8	7,3	25	0,50	8	3,62 €
VHEM5-30/HUSS	M5	11,8	5	8	7,3	30	0,50	8	4,07 €
VHEM5-35/HUSS	M5	11,8	5	8	7,3	35	0,50	8	4,50 €
VHEM5-40/HUSS	M5	11,8	5	8	7,3	40	0,50	8	4,92 €
VHEM6-12/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	12	0,55	10	3,91 €
VHEM6-15/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	15	0,55	10	4,00 €
VHEM6-20/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	20	0,55	10	4,15 €
VHEM6-25/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	25	0,55	10	4,45 €
VHEM6-30/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	30	0,55	10	4,83 €
VHEM6-35/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	35	0,55	10	5,29 €
VHEM6-40/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	40	0,55	10	5,71 €
VHEM6-45/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	45	0,55	10	6,19 €
VHEM6-50/HUSS	M6	14,2	6	9	9,0	50	0,55	10	6,78 €
VHEM8-15/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	15	0,60	13	6,51 €
VHEM8-20/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	20	0,60	13	6,64 €
VHEM8-25/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	25	0,60	13	6,96 €
VHEM8-30/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	30	0,60	13	7,19 €
VHEM8-35/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	35	0,60	13	7,73 €
VHEM8-40/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	40	0,60	13	8,26 €
VHEM8-45/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	45	0,60	13	9,04 €
VHEM8-50/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	50	0,60	13	9,58 €
VHEM8-55/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	55	0,60	13	10,71 €
VHEM8-60/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	60	0,60	13	10,71 €
VHEM8-65/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	65	0,60	13	11,59 €
VHEM8-70/HUSS	M8	18,0	8	12	11,0	70	0,60	13	11,59 €
VHEM10-20/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	20	0,75	16	8,44 €
VHEM10-25/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	25	0,75	16	8,57 €
VHEM10-30/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	30	0,75	16	8,94 €
VHEM10-35/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	35	0,75	16	9,55 €
VHEM10-40/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	40	0,75	16	10,51 €
VHEM10-45/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	45	0,75	16	11,09 €
VHEM10-50/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	50	0,75	16	11,82 €
VHEM10-55/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	55	0,75	16	12,81 €
VHEM10-60/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	60	0,75	16	12,81 €
VHEM10-65/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	65	0,75	16	14,19 €
VHEM10-70/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	70	0,75	16	14,19 €
VHEM10-75/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	75	0,75	16	15,48 €
VHEM10-80/HUSS	M10	22,3	10	15	13,5	80	0,75	16	15,48 €
VHEM12-25/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	25	0,90	18	11,51 €
VHEM12-30/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	30	0,90	18	12,75 €
VHEM12-35/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	35	0,90	18	13,84 €
VHEM12-40/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	40	0,90	18	15,03 €
VHEM12-45/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	45	0,90	18	16,14 €
VHEM12-50/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	50	0,90	18	16,80 €
VHEM12-55/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	55	0,90	18	18,40 €
VHEM12-60/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	60	0,90	18	18,40 €
VHEM12-65/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	65	0,90	18	20,06 €
VHEM12-70/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	70	0,90	18	20,06 €
VHEM12-75/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	75	0,90	18	23,69 €
VHEM12-80/HUSS	M12	26,6	12	18	19,5	80	0,90	18	23,69 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC SUPPLÉMENT 2019