

- Vis à tige mince pour utilisation dans le domaine sanitaire

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Finition polie Ra<0,8


Avantages

- Associé à un élément de serrage, les vis à tige mince sont protégées contre le détachement accidentel et répondent ainsi à la norme européenne 2006/42/EG
- Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile



Accessoire

- Rondelle de sécurité RDS pour solidariser la vis avec le composant avant vissage (cf. page 60)



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	B	K	L	SW	Prix Uni. 1 à 4
VHTM3-6/HDSS	M3	7,0	2,1	3,0	4,5	3,8	6,0	5,5	5,76 €
VHTM3-8/HDSS	M3	7,0	2,1	3,0	4,5	3,8	8,0	5,5	5,83 €
VHTM3-10/HDSS	M3	7,0	2,1	3,0	4,5	3,8	10,0	5,5	5,83 €
VHTM3-12/HDSS	M3	7,0	2,1	3,0	4,5	3,8	12,0	5,5	5,92 €
VHTM4-6/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	6,0	7,0	6,04 €
VHTM4-8/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	8,0	7,0	6,07 €
VHTM4-10/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	10,0	7,0	6,10 €
VHTM4-12/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	12,0	7,0	6,19 €
VHTM4-16/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	16,0	7,0	6,25 €
VHTM4-20/HDSS	M4	9,2	3,1	3,0	5,0	4,0	20,0	7,0	6,32 €
VHTM5-8/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	8,0	8,0	6,32 €
VHTM5-10/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	10,0	8,0	6,41 €
VHTM5-12/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	12,0	8,0	6,47 €
VHTM5-16/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	16,0	8,0	6,53 €
VHTM5-20/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	20,0	8,0	6,59 €
VHTM5-25/HDSS	M5	10,5	3,7	3,7	6,0	4,7	25,0	8,0	6,71 €

Dimensions en mm

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	B	K	L	SW	Prix Uni. 1 à 4
VHTM6-8/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	8,0	10,0	6,87 €
VHTM6-10/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	10,0	10,0	6,93 €
VHTM6-12/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	12,0	10,0	6,99 €
VHTM6-16/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	16,0	10,0	7,14 €
VHTM6-20/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	20,0	10,0	7,27 €
VHTM6-25/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	25,0	10,0	7,45 €
VHTM6-30/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	30,0	10,0	7,60 €
VHTM6-35/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	35,0	10,0	7,76 €
VHTM6-40/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	40,0	10,0	7,97 €
VHTM6-45/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	45,0	10,0	8,12 €
VHTM6-50/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	50,0	10,0	8,25 €
VHTM6-60/HDSS	M6	13,0	4,2	4,0	7,0	5,0	60,0	10,0	8,65 €
VHTM8-12/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	12,0	13,0	7,70 €
VHTM8-14/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	14,0	13,0	7,79 €
VHTM8-16/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	16,0	13,0	7,88 €
VHTM8-20/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	20,0	13,0	8,12 €
VHTM8-25/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	25,0	13,0	8,34 €
VHTM8-30/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	30,0	13,0	8,62 €
VHTM8-35/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	35,0	13,0	8,86 €
VHTM8-40/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	40,0	13,0	9,08 €
VHTM8-45/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	45,0	13,0	9,35 €
VHTM8-50/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	50,0	13,0	9,60 €
VHTM8-55/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	55,0	13,0	9,87 €
VHTM8-60/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	60,0	13,0	10,12 €
VHTM8-65/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	65,0	13,0	10,39 €
VHTM8-70/HDSS	M8	16,8	6,0	5,5	9,0	6,5	70,0	13,0	10,67 €
VHTM10-20/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	20,0	16,0	9,35 €
VHTM10-25/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	25,0	16,0	9,72 €
VHTM10-30/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	30,0	16,0	10,09 €
VHTM10-35/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	35,0	16,0	10,46 €
VHTM10-40/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	40,0	16,0	10,85 €
VHTM10-45/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	45,0	16,0	11,25 €
VHTM10-50/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	50,0	16,0	11,62 €
VHTM10-55/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	55,0	16,0	12,05 €
VHTM10-60/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	60,0	16,0	12,45 €
VHTM10-65/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	65,0	16,0	12,85 €
VHTM10-70/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	70,0	16,0	13,28 €
VHTM10-75/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	75,0	16,0	13,74 €
VHTM10-80/HDSS	M10	20,6	7,7	7,3	12,0	8,3	80,0	16,0	14,13 €

Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel