


Vis tête hexagonale **DIN 933**



VTH

Acier zingué classe 8.8

- Vis selon DIN 933
- Filetage total
- Matière :
 - Acier zingué classe 8.8
- Caractéristiques mécaniques conformes à la norme ISO898-1
- Conditionnées par lot



**NOUVELLES
REMISES**

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	Sur demande	

Références	ØM	Pas		K	A/F	Qté/lot	Stock*	Prix Uni.
		P	L		surplats			
VTH4-10/B	M4	0,70	10	2,92	7,0	500	✓	9,87 €
VTH4-12/B	M4	0,70	12	2,92	7,0	500	✓	10,81 €
VTH4-16/B	M4	0,70	16	2,92	7,0	500	-	12,81 €
VTH4-20/B	M4	0,70	20	2,92	7,0	500	✓	14,46 €
VTH4-25/B	M4	0,70	25	2,92	7,0	500	-	17,05 €
VTH4-30/B	M4	0,70	30	2,92	7,0	500	-	19,35 €
VTH4-35/B	M4	0,70	35	2,92	7,0	200	-	12,08 €
VTH4-40/B	M4	0,70	40	2,92	7,0	200	-	13,54 €
VTH5-10/B	M5	0,80	10	3,65	8,0	500	✓	9,99 €
VTH5-12/B	M5	0,80	12	3,65	8,0	500	-	11,01 €
VTH5-16/B	M5	0,80	16	3,65	8,0	500	-	12,84 €
VTH5-20/B	M5	0,80	20	3,65	8,0	500	✓	14,73 €
VTH5-25/B	M5	0,80	25	3,65	8,0	500	✓	17,05 €
VTH5-30/B	M5	0,80	30	3,65	8,0	500	-	19,41 €
VTH5-35/B	M5	0,80	35	3,65	8,0	200	-	8,70 €
VTH5-40/B	M5	0,80	40	3,65	8,0	200	-	9,64 €
VTH5-45/B	M5	0,80	45	3,65	8,0	200	-	11,16 €
VTH5-50/B	M5	0,80	50	3,65	8,0	200	-	12,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-20%	Sur demande

Références	ØM	Pas			A/F	Qté/lot	Stock*	Prix Uni.
		P	L	K	surplats			
VTH6-10/B	M6	1,00	10	4,15	10,0	500	✓	14,67 €
VTH6-16/B	M6	1,00	16	4,15	10,0	500	✓	15,71 €
VTH6-20/B	M6	1,00	20	4,15	10,0	500	✓	17,74 €
VTH6-25/B	M6	1,00	25	4,15	10,0	500	✓	20,36 €
VTH6-30/B	M6	1,00	30	4,15	10,0	500	✓	21,85 €
VTH6-40/B	M6	1,00	40	4,15	10,0	200	✓	11,04 €
VTH6-50/B	M6	1,00	50	4,15	10,0	200	✓	13,48 €
VTH6-60/B	M6	1,00	60	4,15	10,0	200	-	15,59 €
VTH8-20/B	M8	1,25	20	5,45	13,0	200	✓	13,99 €
VTH8-30/B	M8	1,25	30	5,45	13,0	200	✓	16,94 €
VTH8-40/B	M8	1,25	40	5,45	13,0	100	✓	9,78 €
VTH8-50/B	M8	1,25	50	5,45	13,0	100	✓	12,40 €
VTH8-60/B	M8	1,25	60	5,45	13,0	100	✓	14,25 €
VTH8-70/B	M8	1,25	70	5,45	13,0	100	✓	16,47 €
VTH8-80/B	M8	1,25	80	5,45	13,0	100	-	18,34 €
VTH10-20/B	M10	1,50	20	6,58	17,0	200	✓	23,26 €
VTH10-30/B	M10	1,50	30	6,58	17,0	200	-	28,75 €
VTH10-40/B	M10	1,50	40	6,58	17,0	100	✓	17,08 €
VTH10-50/B	M10	1,50	50	6,58	17,0	100	✓	19,81 €
VTH10-60/B	M10	1,50	60	6,58	17,0	50	-	11,62 €
VTH10-70/B	M10	1,50	70	6,58	17,0	50	✓	13,18 €
VTH10-80/B	M10	1,50	80	6,58	17,0	50	-	14,61 €
VTH10-100/B	M10	1,50	100	6,58	17,0	50	✓	17,89 €
VTH12-20/B	M12	1,75	20	7,68	19,0	100	✓	17,66 €
VTH12-35/B	M12	1,75	35	7,68	19,0	100	✓	23,55 €
VTH12-45/B	M12	1,75	45	7,68	19,0	100	-	27,64 €
VTH12-55/B	M12	1,75	55	7,68	19,0	50	-	15,62 €
VTH12-60/B	M12	1,75	60	7,68	19,0	50	✓	16,37 €
VTH12-70/B	M12	1,75	70	7,68	19,0	50	-	19,41 €
VTH12-80/B	M12	1,75	80	7,68	19,0	50	-	21,49 €
VTH12-100/B	M12	1,75	100	7,68	19,0	50	✓	25,73 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm