

# Vis tête hexagonale **DIN933**


## VTHBR

## Laiton

- Vis selon DIN933

- Matière :

Laiton



### REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	ØM	Pas	L	A (max)	K	A/F surplat	Qté/lot	Prix Uni. 1 à 5
VTH4-10/BR/B	M4	0,70	10	2,10	2,8	7	100	9,24 €
VTH4-16/BR/B	M4	0,70	16	2,10	2,8	7	100	10,78 €
VTH4-20/BR/B	M4	0,70	20	2,10	2,8	7	100	12,07 €
VTH4-25/BR/B	M4	0,70	25	2,10	2,8	7	100	14,82 €
VTH4-30/BR/B	M4	0,70	30	2,10	2,8	7	100	16,97 €
VTH5-10/BR/B	M5	0,80	10	2,40	3,5	8	100	12,70 €
VTH5-16/BR/B	M5	0,80	16	2,40	3,5	8	100	18,25 €
VTH5-20/BR/B	M5	0,80	20	2,40	3,5	8	100	19,97 €
VTH5-25/BR/B	M5	0,80	25	2,40	3,5	8	100	21,23 €
VTH5-30/BR/B	M5	0,80	30	2,40	3,5	8	100	25,81 €
VTH5-40/BR/B	M5	0,80	40	2,40	3,5	8	100	32,67 €
VTH6-10/BR/B	M6	1,00	10	3,00	4,0	10	100	21,61 €
VTH6-20/BR/B	M6	1,00	20	3,00	4,0	10	100	28,81 €
VTH6-25/BR/B	M6	1,00	25	3,00	4,0	10	100	33,85 €
VTH6-30/BR/B	M6	1,00	30	3,00	4,0	10	100	37,34 €
VTH6-40/BR/B	M6	1,00	40	3,00	4,0	10	100	44,32 €
VTH6-50/BR/B	M6	1,00	50	3,00	4,0	10	100	55,34 €
VTH8-16/BR/B	M8	1,25	16	3,75	5,3	13	100	53,37 €
VTH8-20/BR/B	M8	1,25	20	3,75	5,3	13	100	61,12 €
VTH8-25/BR/B	M8	1,25	25	3,75	5,3	13	100	67,76 €
VTH8-30/BR/B	M8	1,25	30	3,75	5,3	13	100	71,22 €
VTH8-40/BR/B	M8	1,25	40	3,75	5,3	13	100	110,17 €
VTH8-50/BR/B	M8	1,25	50	3,75	5,3	13	100	93,80 €
VTH8-60/BR/B	M8	1,25	60	3,75	5,3	13	100	116,77 €

Dimensions en mm