

# Vis à tête sphérique



## VTSMHUSS

## Hygienic Design®


- Vis à tête sphérique
- Élément de liaison optimal pour la fixation de panneaux de revêtement, d'écrans en plexiglas, etc.
- Matière :  
Inox 1.4404 (316L)  
Finition polie Ra<0,8

### Avantages

- La surface d'appui de l'embase, supérieure à la moyenne, et la gorge de dégagement sur la tige filetée assurent une répartition uniforme et sans contrainte de la force sur le support concerné.
- Forme optimisée pour utilisation dans le domaine sanitaire
- Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile

### Accessoire

- Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, utiliser la clé plate avec renfort **CM** (cf. page 63) en association avec le renfort **CM-CF** (cf. page 62).



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Prix Uni.	
									1 à 4	
VTSM3-4/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	4	5,89	€
VTSM3-5/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	5	5,89	€
VTSM3-6/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	6	5,99	€
VTSM3-8/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	8	6,06	€
VTSM3-10/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	10	6,16	€
VTSM4-5/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	5	6,13	€
VTSM4-6/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	6	6,13	€
VTSM4-8/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	8	6,24	€
VTSM4-10/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	10	6,32	€
VTSM4-12/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	12	6,34	€

Dimensions en mm

HPC

WEB  
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Références	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Prix Uni. 1 à 4
VTSM5-6/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	6	6,51 €
VTSM5-8/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	8	6,69 €
VTSM5-10/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	10	6,79 €
VTSM5-12/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	12	6,95 €
VTSM5-16/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	16	7,11 €
VTSM6-8/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	8	7,01 €
VTSM6-10/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	10	7,19 €
VTSM6-12/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	12	7,37 €
VTSM6-16/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	16	7,67 €
VTSM6-20/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	20	7,85 €
VTSM8-10/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	10	7,27 €
VTSM8-12/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	12	7,48 €
VTSM8-16/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	16	7,82 €
VTSM8-20/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	20	8,09 €
VTSM8-25/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	25	8,19 €
VTSM10-12/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	12	9,54 €
VTSM10-16/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	16	9,81 €
VTSM10-20/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	20	10,10 €
VTSM10-25/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	25	10,37 €
VTSM10-30/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	30	10,58 €
VTSM10-37/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	37	10,84 €
VTSM12-16/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	16	11,40 €
VTSM12-20/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	20	11,74 €
VTSM12-25/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	25	12,35 €
VTSM12-30/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	30	12,88 €
VTSM12-35/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	35	13,38 €
VTSM16-20/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	20	15,00 €
VTSM16-25/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	25	15,82 €
VTSM16-30/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	30	16,64 €
VTSM16-35/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	35	17,94 €
VTSM16-40/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	40	18,41 €

Dimensions en mm