

Module 1,0




- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Matière :
20NCD2 cémenté trempé

Indication de couple et de puissance Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	35NCD6	35NCD6 trempé	20NCD2 trempé
Nm	10,600	15,500	29,300
kW	1,119	1,626	3,074

Acier 35NCD6



EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
						YG	XG		YG	XG
YG1-9	9	10,00	12,00	12	6	0,017	0,006	-	21,26 €	
YG1-10	10	11,00	13,00	13	6	0,020	0,008	✓	21,26 €	
YG1-11	11	12,00	14,00	14	6	0,024	0,010	-	21,26 €	
YG1-12	12	12,00	14,00	14	6	0,024	0,010	✓	21,26 €	
YG1-13	13	13,00	15,00	15	6	0,028	0,012	-	21,59 €	
YG1-14	14	14,00	16,00	16	6	0,032	0,014	✓	22,08 €	
YG1-15	15	15,00	17,00	17	6	0,037	0,017	✓	22,39 €	
YG1-16	16	16,00	18,00	18	8	0,041	0,017	-	22,80 €	
YG1-17	17	17,00	19,00	18	8	0,044	0,020	✓	23,19 €	
YG1-18	18	18,00	20,00	18	8	0,047	0,023	-	23,69 €	
YG1-19	19	19,00	21,00	18	8	0,051	0,027	-	24,08 €	
YG1-20	20	20,00	22,00	20	8	0,059	0,030	✓	24,92 €	
YG1-21	21	21,00	23,00	20	8	0,063	0,034	-	25,11 €	
YG1-22	22	22,00	24,00	20	8	0,066	0,038	✓	25,37 €	
YG1-23	23	23,00	25,00	20	8	0,071	0,042	-	25,45 €	
YG1-24	24	24,00	26,00	20	8	0,075	0,046	✓	25,69 €	
YG1-25	25	25,00	27,00	20	8	0,079	0,051	✓	26,69 €	
YG1-26	26	26,00	28,00	25	8	0,097	0,055	-	27,62 €	
YG1-27	27	27,00	29,00	25	8	0,102	0,060	-	28,23 €	
YG1-28	28	28,00	30,00	25	8	0,107	0,065	✓	28,91 €	
YG1-29	29	29,00	31,00	25	8	0,112	0,070	-	29,58 €	
YG1-30	30	30,00	32,00	25	8	0,117	0,075	✓	30,12 €	
YG1-31	31	31,00	33,00	25	8	0,123	0,081	-	30,45 €	
YG1-32	32	32,00	34,00	25	8	0,129	0,087	✓	30,79 €	
YG1-33	33	33,00	35,00	25	8	0,135	0,092	-	31,24 €	

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	YG	XG		YG	XG
YG1-34	34	34,00	36,00	25	8	0,141	0,098	✓	31,53 €	
YG1-35	35	35,00	37,00	25	8	0,147	0,105	-	32,00 €	
YG1-36	36	36,00	38,00	30	8	0,170	0,111	✓	32,30 €	
YG1-37	37	37,00	39,00	30	8	0,176	0,118	-	32,64 €	
YG1-38	38	38,00	40,00	30	8	0,183	0,124	-	33,25 €	
YG1-39	39	39,00	41,00	30	8	0,190	0,131	-	33,81 €	
YG1-40	40	40,00	42,00	30	8	0,197	0,138	✓	34,36 €	
YG1-41	41	41,00	43,00	30	8	0,204	0,146	-	34,53 €	
YG1-42	42	42,00	44,00	30	8	0,212	0,153	✓	34,67 €	
YG1-43	43	43,00	45,00	30	8	0,220	0,161	-	34,78 €	
YG1-44	44	44,00	46,00	30	8	0,227	0,169	-	35,01 €	
YG1-45	45	45,00	47,00	30	8	0,235	0,177	-	35,15 €	
YG1-46	46	46,00	48,00	30	8	0,244	0,185	-	35,22 €	
YG1-47	47	47,00	49,00	30	8	0,252	0,193	-	35,41 €	
YG1-48	48	48,00	50,00	30	8	0,261	0,202	✓	35,45 €	
YG1-49	49	49,00	51,00	30	8	0,269	0,211	-	37,32 €	
YG1-50	50	50,00	52,00	35	10	0,297	0,216	✓	39,10 €	
YG1-51	51	51,00	53,00	35	10	0,307	0,225	-	39,74 €	
YG1-52	52	52,00	54,00	35	10	0,316	0,235	✓	40,23 €	
YG1-53	53	53,00	55,00	35	10	0,325	0,244	-	40,81 €	
YG1-54	54	54,00	56,00	35	10	0,335	0,254	✓	41,32 €	
YG1-55	55	55,00	57,00	35	10	0,345	0,264	-	41,97 €	
YG1-56	56	56,00	58,00	35	10	0,355	0,274	✓	42,04 €	
YG1-57	57	57,00	59,00	35	10	0,365	0,284	✓	42,63 €	
YG1-58	58	58,00	60,00	35	10	0,375	0,294	-	43,26 €	
YG1-59	59	59,00	61,00	35	10	0,386	0,305	-	43,78 €	
YG1-60	60	60,00	62,00	35	10	0,397	0,316	✓	44,28 €	
YG1-61	61	61,00	63,00	35	10	0,406	0,326	-	44,94 €	
YG1-62	62	62,00	64,00	35	10	0,419	0,338	-	45,70 €	
YG1-63	63	63,00	65,00	35	10	0,430	0,349	-	47,05 €	
YG1-64	64	64,00	66,00	35	10	0,441	0,360	-	47,91 €	
YG1-65	65	65,00	67,00	35	10	0,453	0,372	-	49,02 €	
YG1-66	66	66,00	68,00	35	10	0,465	0,384	-	50,02 €	
YG1-68	68	68,00	70,00	35	10	0,489	0,408	-	51,49 €	
YG1-70	70	70,00	72,00	35	10	0,514	0,433	✓	52,55 €	
YG1-72	72	72,00	74,00	35	10	0,539	0,458	-	53,68 €	
YG1-73	73	73,00	75,00	35	10	0,553	0,471	-	55,89 €	
YG1-74	74	74,00	76,00	45	10	0,614	0,485	-	56,48 €	
YG1-76	76	76,00	78,00	45	10	0,641	0,512	-	57,24 €	
YG1-78	78	78,00	80,00	45	10	0,669	0,539	-	58,14 €	
YG1-80	80	80,00	82,00	45	10	0,697	0,568	✓	59,32 €	
YG1-84	84	84,00	86,00	45	10	0,756	0,627	-	60,20 €	
YG1-88	88	88,00	90,00	45	10	0,818	0,689	-	61,60 €	
YG1-90	90	90,00	92,00	45	10	0,850	0,721	✓	63,36 €	
YG1-96	96	96,00	98,00	45	10	0,951	0,822	-	70,25 €	
YG1-100	100	100,00	102,00	45	10	1,022	0,892	✓	71,16 €	
YG1-112	112	112,00	114,00	45	10	1,251	1,122	-	81,85 €	
YG1-120	120	120,00	122,00	45	12	1,418	1,289	✓	100,76 €	
YG1-130	130	130,00	132,00	45	12	1,644	1,515	-	114,39 €	
YG1-150	150	150,00	152,00	45	15	2,149	2,019	-	134,02 €	

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

YG1-590 590 590,00 592,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 243