

Engrenage droit **PERFORMANCE**




Module 3,0

Acier 35NCD6



- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	35NCD6	35NCD6 trempé	20NCD2	20NCD2 trempé
Nm	223	325	223	615
kW	23,12	33,57	23,12	64,15



REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem. Prix	-5%	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						YG	XG	YG	XG
YG3-9	9	30,00	36,00	36	15	0,27	0,14	36,09 €	
YG3-10	10	33,00	39,00	39	15	0,34	0,18	36,09 €	
YG3-11	11	36,00	42,00	42	15	0,41	0,23	36,09 €	
YG3-12	12	36,00	42,00	42	20	0,35	0,19	36,09 €	
YG3-13	13	39,00	45,00	45	20	0,43	0,24	37,34 €	
YG3-14	14	42,00	48,00	45	20	0,48	0,29	38,99 €	
YG3-15	15	45,00	51,00	45	20	0,54	0,34	40,14 €	
YG3-16	16	48,00	54,00	45	20	0,60	0,40	42,70 €	
YG3-17	17	51,00	57,00	45	20	0,66	0,46	45,08 €	
YG3-18	18	54,00	60,00	45	20	0,72	0,53	47,54 €	
YG3-19	19	57,00	63,00	45	20	0,79	0,60	49,32 €	
YG3-20	20	60,00	66,00	60	25	0,98	0,63	50,82 €	
YG3-21	21	63,00	69,00	60	25	1,06	0,70	52,61 €	
YG3-22	22	66,00	72,00	60	25	1,14	0,78	54,36 €	
YG3-23	23	69,00	75,00	60	25	1,23	0,87	56,03 €	
YG3-24	24	72,00	78,00	60	25	1,32	0,96	57,69 €	
YG3-25	25	75,00	81,00	60	25	1,41	1,05	61,14 €	
YG3-26	26	78,00	84,00	60	25	1,51	1,15	64,62 €	
YG3-27	27	81,00	87,00	60	25	1,61	1,25	66,12 €	
YG3-28	28	84,00	90,00	60	25	1,71	1,35	68,09 €	
YG3-29	29	87,00	93,00	60	25	1,82	1,46	70,81 €	
YG3-30	30	90,00	96,00	60	25	1,93	1,57	73,38 €	
YG3-31	31	93,00	99,00	60	25	2,05	1,69	75,98 €	

Sur demande

Dimensions en mm

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	YG	XG	YG	XG
YG3-32	32	96,00	102,00	60	25	2,16	1,81	82,18	€
YG3-33	33	99,00	105,00	60	25	2,29	1,93	83,00	€
YG3-34	34	102,00	108,00	75	25	2,66	2,06	84,66	€
YG3-35	35	105,00	111,00	75	25	2,79	2,19	91,21	€
YG3-36	36	108,00	114,00	75	25	2,92	2,32	94,70	€
YG3-37	37	111,00	117,00	75	25	3,06	2,46	103,36	€
YG3-38	38	114,00	120,00	75	25	3,20	2,60	103,36	€
YG3-39	39	117,00	123,00	75	25	3,35	2,75	103,36	€
YG3-40	40	120,00	126,00	75	25	3,50	2,90	100,68	€
YG3-41	41	123,00	129,00	75	25	3,65	3,05	102,47	€
YG3-42	42	126,00	132,00	75	25	3,81	3,21	120,77	€
YG3-43	43	129,00	135,00	75	25	3,97	3,37	120,77	€
YG3-44	44	132,00	138,00	100	25	4,66	3,53	126,87	€
YG3-45	45	135,00	141,00	100	25	4,83	3,70	157,53	€
YG3-46	46	138,00	144,00	100	25	5,00	3,87	157,53	€
YG3-47	47	141,00	147,00	100	25	5,18	4,05	157,53	€
YG3-48	48	144,00	150,00	100	25	5,36	4,23	152,86	€
YG3-49	49	147,00	153,00	100	25	5,54	4,41	158,89	€
YG3-50	50	150,00	156,00	100	25	5,73	4,60	171,25	€
YG3-51	51	153,00	159,00	100	25	5,92	4,79	170,57	€
YG3-52	52	156,00	162,00	100	25	6,11	4,99	176,50	€
YG3-53	53	159,00	165,00	100	25	6,31	5,19	182,43	€
YG3-54	54	162,00	168,00	100	25	6,52	5,39	199,27	€
YG3-55	55	165,00	171,00	100	25	6,72	5,60	196,86	€
YG3-56	56	168,00	174,00	100	25	6,93	5,81	199,97	€
YG3-57	57	171,00	177,00	127	25	7,88	6,02	203,08	€
YG3-58	58	174,00	180,00	127	25	8,10	6,24	206,35	€
YG3-59	59	177,00	183,00	127	25	8,32	6,46	249,07	€
YG3-60	60	180,00	186,00	127	25	8,55	6,68	249,07	€
YG3-61	61	183,00	189,00	127	25	8,78	6,91	249,07	€
YG3-62	62	186,00	192,00	127	25	9,01	7,15	249,07	€
YG3-63	63	189,00	195,00	127	25	9,25	7,38	249,07	€
YG3-64	64	192,00	198,00	127	25	9,49	7,62	249,07	€
YG3-65	65	195,00	201,00	127	25	9,73	7,87	326,95	€
YG3-68	68	204,00	210,00	127	25	10,49	8,62	326,95	€
YG3-70	70	210,00	216,00	150	30	11,68	9,09	326,95	€
YG3-72	72	216,00	222,00	150	30	12,22	9,62	326,95	€
YG3-75	75	225,00	231,00	150	30	13,06	10,46	386,11	€
YG3-76	76	228,00	234,00	150	30	13,34	10,75	386,11	€
YG3-78	78	234,00	240,00	150	30	13,92	11,33	386,11	€
YG3-80	80	240,00	246,00	150	30	14,52	11,93	386,11	€
YG3-82	82	246,00	252,00	150	30	15,14	12,54	423,47	€
YG3-84	84	252,00	258,00	150	30	15,77	13,17	423,47	€
YG3-86	86	259,00	264,00	150	30	16,41	13,81	485,75	€
YG3-88	88	264,00	270,00	150	30	17,07	14,47	485,75	€
YG3-90	90	270,00	276,00	150	30	17,74	15,15	529,36	€
YG3-92	92	276,00	282,00	150	30	18,43	15,83	566,72	€
YG3-94	94	282,00	288,00	150	30	19,13	16,54	566,72	€
YG3-95	95	285,00	291,00	150	30	19,49	16,90	643,97	€
YG3-96	96	288,00	294,00	150	30	19,85	17,26	643,97	€

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

YG3-195 195 585,00 591,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

4 287