

Engrenage droit plastique




Module 0,4

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
Delrin	
Nm	0,04

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.4-10	10	4,40	5,20	5,20	1,50	0,0002	0,0001	7,22 €	
ZG0.4-11	11	4,80	5,60	5,60	1,50	0,0002	0,0001	7,23 €	
ZG0.4-12	12	4,80	5,60	5,60	1,50	0,0002	0,0001	7,25 €	
ZG0.4-13	13	5,20	6,00	6,00	1,50	0,0002	0,0001	7,27 €	
ZG0.4-14	14	5,60	6,40	6,40	2,00	0,0002	0,0001	7,29 €	
ZG0.4-15	15	6,00	6,80	6,80	2,00	0,0002	0,0001	7,32 €	
ZG0.4-16	16	6,40	7,20	7,00	2,00	0,0002	0,0001	7,34 €	
ZG0.4-17	17	6,80	7,60	7,00	2,00	0,0002	0,0001	7,37 €	
ZG0.4-18	18	7,20	8,00	7,00	2,00	0,0003	0,0001	8,23 €	Sur demande
ZG0.4-19	19	7,60	8,40	7,00	2,00	0,0003	0,0002	8,23 €	
ZG0.4-20	20	8,00	8,80	7,00	2,00	0,0004	0,0002	8,23 €	
ZG0.4-21	21	8,40	9,20	7,00	2,00	0,0004	0,0002	8,23 €	
ZG0.4-22	22	8,80	9,60	7,00	2,00	0,0004	0,0002	8,15 €	
ZG0.4-23	23	9,20	10,00	9,00	2,00	0,0006	0,0002	8,15 €	
ZG0.4-24	24	9,60	10,40	9,00	2,00	0,0006	0,0003	8,15 €	
ZG0.4-25	25	10,00	10,80	9,00	2,00	0,0006	0,0003	8,23 €	
ZG0.4-26	26	10,40	11,20	9,00	2,00	0,0006	0,0003	8,23 €	
ZG0.4-27	27	10,80	11,60	9,00	2,00	0,0007	0,0003	8,32 €	
ZG0.4-28	28	11,20	12,00	11,00	3,00	0,0008	0,0004	8,32 €	
ZG0.4-29	29	11,60	12,40	11,00	3,00	0,0008	0,0004	8,32 €	
ZG0.4-30	30	12,00	12,80	11,00	3,00	0,0009	0,0004	8,32 €	
ZG0.4-31	31	12,40	13,20	11,00	3,00	0,0009	0,0004	8,36 €	
ZG0.4-32	32	12,80	13,60	11,00	3,00	0,0009	0,0005	8,36 €	

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	ZG	ZPG	ZG ZPG
ZG0.4-33	33	13,20	14,00	11	3,00	0,0010	0,0005	8,36 €
ZG0.4-34	34	13,60	14,40	11	3,00	0,0010	0,0005	8,49 €
ZG0.4-35	35	14,00	14,80	11	3,00	0,0010	0,0006	8,49 €
ZG0.4-36	36	14,40	15,20	11	3,00	0,0011	0,0006	8,49 €
ZG0.4-37	37	14,80	15,60	11	3,00	0,0011	0,0006	8,58 €
ZG0.4-38	38	15,20	16,00	11	3,00	0,0011	0,0007	8,71 €
ZG0.4-39	39	15,60	16,40	11	3,00	0,0012	0,0007	8,71 €
ZG0.4-40	40	16,00	16,80	11	3,00	0,0012	0,0007	8,78 €
ZG0.4-41	41	16,40	17,20	11	3,00	0,0012	0,0008	8,78 €
ZG0.4-42	42	16,80	17,60	11	3,00	0,0013	0,0008	8,84 €
ZG0.4-43	43	17,20	18,00	11	3,00	0,0013	0,0009	8,93 €
ZG0.4-44	44	17,60	18,40	11	3,00	0,0014	0,0009	8,97 €
ZG0.4-45	45	18,00	18,80	11	3,00	0,0014	0,0010	8,97 €
ZG0.4-46	46	18,40	19,20	11	3,00	0,0015	0,0010	9,14 €
ZG0.4-47	47	18,80	19,60	11	3,00	0,0015	0,0010	9,20 €
ZG0.4-48	48	19,20	20,00	11	3,00	0,0015	0,0011	9,20 €
ZG0.4-49	49	19,60	20,40	14	4,00	0,0018	0,0011	9,27 €
ZG0.4-50	50	20,00	20,80	14	4,00	0,0019	0,0012	9,30 €
ZG0.4-51	51	20,40	21,20	14	4,00	0,0019	0,0012	9,39 €
ZG0.4-52	52	20,80	21,60	14	4,00	0,0020	0,0013	9,39 €
ZG0.4-53	53	21,20	22,00	14	4,00	0,0020	0,0013	9,53 €
ZG0.4-54	54	21,60	22,40	14	4,00	0,0021	0,0014	9,56 €
ZG0.4-55	55	22,00	22,80	14	4,00	0,0021	0,0014	9,56 €
ZG0.4-56	56	22,40	23,20	14	4,00	0,0022	0,0015	9,71 €
ZG0.4-57	57	22,80	23,60	14	4,00	0,0023	0,0015	9,80 €
ZG0.4-58	58	23,20	24,00	14	4,00	0,0023	0,0016	9,88 €
ZG0.4-59	59	23,60	24,40	14	4,00	0,0024	0,0016	9,96 €
ZG0.4-60	60	24,00	24,80	14	4,00	0,0024	0,0017	10,02 €
ZG0.4-61	61	24,40	25,20	14	4,00	0,0025	0,0018	10,13 €
ZG0.4-62	62	24,80	25,60	14	4,00	0,0025	0,0018	10,18 €
ZG0.4-63	63	25,20	26,00	14	4,00	0,0026	0,0019	10,34 €
ZG0.4-64	64	25,60	26,40	14	4,00	0,0027	0,0019	10,37 €
ZG0.4-65	65	26,00	26,80	14	4,00	0,0027	0,0020	10,54 €
ZG0.4-68	68	27,20	28,00	14	4,00	0,0029	0,0022	10,62 €
ZG0.4-70	70	28,00	28,80	14	4,00	0,0031	0,0023	10,72 €
ZG0.4-72	72	28,80	29,60	14	4,00	0,0032	0,0025	10,72 €
ZG0.4-75	75	30,00	30,80	14	4,00	0,0034	0,0027	11,86 €
ZG0.4-77	77	30,80	31,60	14	4,00	0,0036	0,0028	11,99 €
ZG0.4-80	80	32,00	32,80	14	4,00	0,0038	0,0031	11,99 €
ZG0.4-84	84	33,60	34,40	14	4,00	0,0041	0,0034	12,19 €
ZG0.4-86	86	34,40	35,20	14	4,00	0,0043	0,0035	12,31 €
ZG0.4-88	88	35,20	36,00	14	4,00	0,0044	0,0037	12,44 €
ZG0.4-90	90	36,00	36,80	14	4,00	0,0046	0,0039	12,64 €
ZG0.4-96	96	38,40	39,20	14	4,00	0,0051	0,0044	12,93 €
ZG0.4-100	100	40,00	40,80	14	4,00	0,0055	0,0048	14,96 €
ZG0.4-120	120	48,00	48,80	14	4,00	0,0077	0,0069	15,19 €
ZG0.4-140	140	56,00	56,80	14	4,00	0,0102	0,0095	16,90 €
ZG0.4-150	150	60,00	60,80	20	6,00	0,0116	0,0109	18,90 €
ZG0.4-180	180	72,00	72,80	20	6,00	0,0164	0,0157	20,90 €

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

ZG0.4-348 348 139,20 140,00 Dimensions : contactez-nous sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax 0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 221