

Engrenage droit à mâchoire de serrage

Module 0,5

Denture polyacetal



- Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction
- Engrenage droit denture JIS grade N10 (JIS B1702-1: 1998)
- Matière:
Denture polyacetal
Moyeu Inox 303

Montage



- Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7
- Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix

Info

- *Couple (bending strength)

NOUVEAU !

Avec mâchoire de serrage



REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØB Moyeu	ØA Alésage	E	L	ØM vis	J	K	Couple			Prix uni.
											Couple* (Nm)	glissement (Nm)	Masse (kg)	
ZG0.5-36/SC	36	18	19	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,49	0,62	0,012	
ZG0.5-40/SC	40	20	21	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,55	0,62	0,012	
ZG0.5-50/SC	50	25	26	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,73	0,62	0,013	
ZG0.5-60/SC	60	30	31	14	5	5	13,5	M2,5	3,3	4,4	0,90	0,62	0,015	
ZG0.5-80/SC	80	40	41	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,25	2,22	0,019	
ZG0.5-120/SC	120	60	61	19	8	5	15	M3	4,5	6,0	1,93	2,22	0,040	

Dimensions en mm