

# Engrenage droit à mâchoire de serrage

## Module 1,0

## Denture polyacetal



- **Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction**
- Engrenage droit denture JIS grade N10 (JIS B1702-1: 1998)
- Matière:  
Denture polyacetal  
Moyeu Inox 303

### Montage




- Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7
- Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix

### Info

- \*Couple (bending strength)

**NOUVEAU !**

Avec mâchoire de serrage



### REMISES

| Qté  | 1+   | 2+  | 5+          |
|------|------|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | Sur demande |

| Références | Z<br>Dents | ØP<br>Primitif | ØD<br>Extérieur | ØB<br>Moyeu | ØA<br>Alésage | E | L    | ØM<br>vis | J   | K   | Couple          |                    |               | Prix uni. |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|---|------|-----------|-----|-----|-----------------|--------------------|---------------|-----------|
|            |            |                |                 |             |               |   |      |           |     |     | Couple*<br>(Nm) | glissement<br>(Nm) | Masse<br>(kg) |           |
| ZG1-20/SC  | 20         | 20             | 22              | 14          | 5             | 6 | 14,5 | M2,5      | 3,3 | 4,4 | 0,96            | 0,62               | 0,013         |           |
| ZG1-24/SC  | 24         | 24             | 26              | 14          | 5             | 6 | 14,5 | M2,5      | 3,3 | 4,4 | 1,22            | 0,62               | 0,014         |           |
| ZG1-25/SC  | 25         | 25             | 27              | 14          | 5             | 6 | 14,5 | M2,5      | 3,3 | 4,4 | 1,28            | 0,62               | 0,014         |           |
| ZG1-30/SC  | 30         | 30             | 32              | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 1,61            | 2,22               | 0,027         |           |
| ZG1-32/SC  | 32         | 32             | 34              | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 1,75            | 2,22               | 0,027         |           |
| ZG1-36/SC  | 36         | 36             | 38              | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 2,04            | 2,22               | 0,029         |           |
| ZG1-40/SC  | 40         | 40             | 42              | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 2,33            | 2,22               | 0,031         |           |
| ZG1-50/SC  | 50         | 20             | 52              | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 3,07            | 2,22               | 0,037         |           |
| ZG1-60/SC  | 60         | 60             | 62              | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 3,78            | 2,22               | 0,045         |           |
| ZG1-80/SC  | 80         | 80             | 82              | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 5,23            | 2,22               | 0,063         |           |
| ZG1-100/SC | 100        | 100            | 102             | 19          | 8             | 6 | 16   | M3        | 4,5 | 6,0 | 6,68            | 2,22               | 0,087         |           |

Dimensions en mm