Engrenage droit acier série éco. 🔊 🗲 🚍



Module 5,0

Acier C45



- Engrengae série économique

- Angle de pression 20°
- Matière :

Acier C45 UNI7845

Info.

- *Préalésage donné à titre indicatif. peut varier en fonction des arrivages
- Réusinage par vos soins impératif



50 75



REMISES

Qté	1+	4+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

							Prix
	Z	ØΡ	ØD	ØM	ØA		Uni.
Références	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Pré-alésage	Stock*	1 à 3
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	~	19,99 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	-	21,92 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	-	25,58 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	~	26,36 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	-	30,36 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	-	32,30 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	V	36,70 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	_	39,51 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	V	44,71 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	-	46,61 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	-	52,24 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	-	54,69 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	-	61,69 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	-	63,56 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	-	68,56 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	-	72,63 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	-	77,74 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	-	90,13 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	-	101,45 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Engrenage droit acier

Acier 20NCD2


HG

Module 5,0



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

- Nombre de dents différent jusqu'à 115



HPG

Indication de couple et de puissance							
P	Pour 50 dents à 1000 t/min.						
	20NCD2						
	Z10CNF18.09	trempé	laiton				
Nm	294	1570	80				

REMISES

Qté	1+	4+	20+		
Rem.	Prix	-5%	Sur	demande	
A		Prix	Uni.	1 à 3	
age		HG		HPG	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. HG
HG5-12	12	60.00	70,00	40	20	Sur demande
HG5-14	14	70,00	80,00	50	25	166,62 €
HG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Sur demande
HG5-18	18	90,00	100,00	70	30	195,47 €
HG5-19	19	95,00	105,00	70	30	Sur demande
HG5-20	20	100,00	110,00	80	30	323,72 €
HG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Sur demande
HG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Sur demande
HG5-23	23	115,00	125,00	85	30	241,45 €
HG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Sur demande
HG5-25	25	125,00	135,00	85	30	266,33 €
HG5-30	30	150,00	160,00	100	30	403,69 €
HG5-35	35	175,00	185,00	100	30	509,35 €
HG5-38	38	190,00	200,00	100	38	Sur demande
HG5-40	40	200,00	210,00	150	38	Sur demande
HG5-42	42	210,00	220,00	150	38	Sur demande
HG5-45	45	225,00	235,00	150	38	Sur demande
HG5-50	50	250,00	260,00	150	38	Sur demande
HG5-52	52	260,00	270,00	150	38	Sur demande
HG5-55	55	275,00	285,00	150	38	Sur demande
<u> </u>	Au cho	ix : tout (engrenage	jusqu'à	cette taille	

Dimensions en mm

HG5-115



Dimensions : contactez-nous

115

575.00

585.00

Sur demande

Engrenage droit plastique



Module 5,0


Delrin usiné





- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C - Nombre de dents différent

Ontion jusqu'à 75







ı	Indication de couple				
I	Pour	50 dents à 1000 t/min			
I	Delrin				
I	Nm	90			

REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

HPG

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyet	ØA ı Alésage	Prix Uni. ZHG	. 1 à
ZHG5-12	12	60.00	70.00	40	20	Sur demande	
ZHG5-14	14	70.00	80.00	50	25	Sur demande	
ZHG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Sur demande	
ZHG5-13 ZHG5-18							
ZHG5-16 ZHG5-19	18	90,00	100,00	70	30	192,56 €	
	19	95,00	105,00	70	30	Sur demande	
ZHG5-20	20	100,00	110,00	80	30	213,28 €	
ZHG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Sur demande	
ZHG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Sur demande	
ZHG5-23	23	115,00	125,00	85	30	236,79 €	
ZHG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Sur demande	
ZHG5-25	25	125,00	135,00	85	30	263,13 €	
ZHG5-30	30	150,00	160,00	100	30	398,87 €	
ZHG5-35	35	175,00	185,00	100	30	503,45 €	-
ZHG5-38	38	190,00	200,00	100	38	sur demande	
ZHG5-40	40	200,00	210,00	150	38	sur demande	
ZHG5-42	42	210,00	220,00	150	38	sur demande	
ZHG5-45	45	225,00	235,00	150	38	sur demande	,
ZHG5-50	50	250,00	260,00	150	38	sur demande	
ZHG5-52	52	260,00	270,00	150	38	sur demande	
ZHG5-55	55	275,00	285,00	150	38	sur demande	
¥	Au choix	: tout	engrenage	jusqu'à	cette taille		
ZHG5-75	75	375.00	385.00		s : contactez-nous		

Dimensions en mm

