



Engrenage droit acier

Acier 20NCD2



Module 5,0



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 115



Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 trempé | laiton |
|----|-----------------------|------------------|--------|
| Nm | 294 | 1570 | 80 |
| kW | 30,80 | 165 | 8,30 |

REMISES

| Qté | 1+ | 4+ | 20+ |
|-----------|-----------------|----|-----|
| Rem. Prix | -5% Sur demande | | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Prix Uni. 1 à 3 | |
|--|------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | HG | HPG |
| HG5-12 | 12 | 60,00 | 70,00 | 40 | 20 | Sur demande | Sur demande |
| HG5-14 | 14 | 70,00 | 80,00 | 50 | 25 | | |
| HG5-15 | 15 | 75,00 | 85,00 | 50 | 25 | | |
| HG5-18 | 18 | 90,00 | 100,00 | 70 | 30 | | |
| HG5-19 | 19 | 95,00 | 105,00 | 70 | 30 | | |
| HG5-20 | 20 | 100,00 | 110,00 | 80 | 30 | | |
| HG5-21 | 21 | 105,00 | 115,00 | 80 | 30 | | |
| HG5-22 | 22 | 110,00 | 120,00 | 80 | 30 | | |
| HG5-23 | 23 | 115,00 | 125,00 | 85 | 30 | | |
| HG5-24 | 24 | 120,00 | 130,00 | 85 | 30 | | |
| HG5-25 | 25 | 125,00 | 135,00 | 85 | 30 | | |
| HG5-30 | 30 | 150,00 | 160,00 | 100 | 30 | | |
| HG5-35 | 35 | 175,00 | 185,00 | 100 | 30 | | |
| HG5-38 | 38 | 190,00 | 200,00 | 100 | 38 | | |
| HG5-40 | 40 | 200,00 | 210,00 | 150 | 38 | | |
| HG5-42 | 42 | 210,00 | 220,00 | 150 | 38 | | |
| HG5-45 | 45 | 225,00 | 235,00 | 150 | 38 | | |
| HG5-50 | 50 | 250,00 | 260,00 | 150 | 38 | | |
| HG5-52 | 52 | 260,00 | 270,00 | 150 | 38 | | |
| HG5-55 | 55 | 275,00 | 285,00 | 150 | 38 | | |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | |
| HG5-115 | 115 | 575,00 | 585,00 | Dimensions : contactez-nous | | | |

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 309

Engrenage droit plastique



Module 5,0


Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 75



Indication de couple

Pour 50 dents à 1000 t/min

| | Delrin |
|----|--------|
| Nm | 90 |

REMISES

| | | | |
|------|----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 4+ | 20+ |
| Rem. | Prix -5% Sur demande | | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Prix Uni. 1 à 3 | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | | | | | ZHG | ZHPG | | |
| ZHG5-12 | 12 | 60,00 | 70,00 | 40 | 20 | Sur demande | Sur demande | | |
| ZHG5-14 | 14 | 70,00 | 80,00 | 50 | 25 | | | | |
| ZHG5-15 | 15 | 75,00 | 85,00 | 50 | 25 | | | | |
| ZHG5-18 | 18 | 90,00 | 100,00 | 70 | 30 | | | | |
| ZHG5-19 | 19 | 95,00 | 105,00 | 70 | 30 | | | | |
| ZHG5-20 | 20 | 100,00 | 110,00 | 80 | 30 | | | | |
| ZHG5-21 | 21 | 105,00 | 115,00 | 80 | 30 | | | | |
| ZHG5-22 | 22 | 110,00 | 120,00 | 80 | 30 | | | | |
| ZHG5-23 | 23 | 115,00 | 125,00 | 85 | 30 | | | | |
| ZHG5-24 | 24 | 120,00 | 130,00 | 85 | 30 | | | | |
| ZHG5-25 | 25 | 125,00 | 135,00 | 85 | 30 | | | | |
| ZHG5-30 | 30 | 150,00 | 160,00 | 100 | 30 | | | | |
| ZHG5-35 | 35 | 175,00 | 185,00 | 100 | 30 | | | | |
| ZHG5-38 | 38 | 190,00 | 200,00 | 100 | 38 | | | | |
| ZHG5-40 | 40 | 200,00 | 210,00 | 150 | 38 | | | | |
| ZHG5-42 | 42 | 210,00 | 220,00 | 150 | 38 | | | | |
| ZHG5-45 | 45 | 225,00 | 235,00 | 150 | 38 | | | | |
| ZHG5-50 | 50 | 250,00 | 260,00 | 150 | 38 | | | | |
| ZHG5-52 | 52 | 260,00 | 270,00 | 150 | 38 | | | | |
| ZHG5-55 | 55 | 275,00 | 285,00 | 150 | 38 | | | | |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | | |
| ZHG5-75 | 75 | 375,00 | 385,00 | Dimensions : contactez-nous | | | | | |

Dimensions en mm