



Engrenage droit plastique

Delrin **usiné**


Module
6,0

- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Options

- Nombre de dents différent : jusqu'à 95

Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	140



REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3	
						ZHG	ZHPG
ZHG6-12	12	72,00	84,00	50	25	sur demande	
ZHG6-14	14	84,00	96,00	60	25	sur demande	
ZHG6-15	15	90,00	102,00	65	25	sur demande	
ZHG6-18	18	108,00	120,00	80	30	96,97 €	
ZHG6-19	19	114,00	126,00	80	30	sur demande	
ZHG6-20	20	120,00	132,00	90	30	107,74 €	
ZHG6-21	21	126,00	138,00	90	30	sur demande	
ZHG6-22	22	132,00	144,00	90	30	sur demande	
ZHG6-23	23	138,00	150,00	90	30	123,93 €	
ZHG6-24	24	144,00	156,00	90	30	sur demande	
ZHG6-25	25	150,00	162,00	90	30	134,69 €	
ZHG6-30	30	180,00	192,00	100	30	193,28 €	
ZHG6-31	31	186,00	198,00	100	30	sur demande	
ZHG6-32	32	192,00	204,00	120	38	sur demande	
ZHG6-35	35	210,00	222,00	120	38	300,65 €	
ZHG6-38	38	228,00	240,00	120	38	sur demande	
ZHG6-40	40	240,00	252,00	150	38	sur demande	
ZHG6-41	41	246,00	258,00	150	38	sur demande	
ZHG6-42	42	252,00	264,00	150	38	sur demande	
ZHG6-44	44	264,00	276,00	150	38	sur demande	
Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							
ZHG6-95	95	570,00	582,00			sur demande	

Sur demande

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ④ 2016

④ 303

Fax