




- **Élément de manœuvre**
- T° d'utilisation : -30°C à +140°C
- Matière :  
Plastique phénolique noir

### Avantages


- Bonne résistance aux produits chimiques
- Nettoyage plus simple que les technopolymères
- Dans les applications d'usinage, les copeaux adhèrent peu.



Filetage moulé

Insert fileté

Taraudage M3 à M8



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	-40%	Sur demande

Références	Filetage ØT	ØD	H	L	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
<b>Avec filetage moulé</b>						
712-001	M3	10,00	9,50	5,55	✓	1,67 €
712-002	M4	12,00	11,00	7,50	✓	1,67 €
712-003	M4	16,00	15,00	7,50	✓	1,79 €
712-004	M5	20,00	18,00	10,50	✓	1,90 €
712-005	M6	25,00	22,50	13,50	✓	2,26 €
712-006	M8	32,00	29,00	16,00	✓	2,92 €
<b>Avec insert fileté</b>						
712-007	M4	16,00	15,00	7,50	✓	2,26 €
712-008	M5	20,00	18,00	10,50	✓	2,13 €
712-009	M6	25,00	22,50	13,50	✓	2,83 €
712-010	M8	32,00	29,00	16,00	✓	4,08 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax **0 825 88 6000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Nos autres produits



CHAC4040NP

Charnière carrée en tôle non percée, Carrée rivetée non percée



AT5-BAR

Barreau denté de positionnement AT, AT5



HD

Cardan double à aiguilles, Sollicitation intensive




PSG25

Engrenage droit de précision, Inox 316



UCFL\_PBT

Palier applique polymère inox, Polymère et inox



CAB

Câble aviation, Acier galvanisé



BFD

Broche de fixation pour douille, +180°C



LSAG

Douilles pour arbres cannelé à billes, Chariot - de 558 N à 15386 N



SDG

Support de guides, Plastique



PGM52-M4

Poignée de manutention, Aluminium



PW\_PWG2

Roue de précision, Bronze



RVM25

Réducteur manuel, Renvoi d'angle

## Produits complémentaires



GPB

Poignée sphérique femelle taraudée, Avec insert laiton



GPB

Poignée sphérique femelle taraudée, Taraudage moulé



GPBSS

Poignée sphérique femelle taraudée, Inox 304



GPBSS

Poignée sphérique femelle taraudée, Aluminium