

# Bouton étoile femelle





## 712

## Avec alésage carré

- **Élément de manœuvre**
- T° d'utilisation : -30°C à +140°C
- Matière :  
Plastique phénolique noir

Alésage carré



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	-40%	Sur demande

Références	ØD	H	L	ØA	T	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
712-051	50	18	12	22	Carré 6,5 x 6,5	✓	3,75 €
712-052	63	20	12	22	Carré 8 x 8	✓	5,12 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



UGAC\_UGET

Guidage de vérin en kit, Embout pour tige de vérin taraudée



PWDL\_PWGDL1

Vis sans fin de précision, Peek



EPL

Ecrou papillon large Hygienic Design®, Large



RFV63

Réducteur à roue et vis sans fin inox, jusqu'à 152Nm



DB

Engrenage conique acier, 2:1




DCA

Ventouse 1,5 soufflets, nitrile



OPFL\_OPPM

Accessoire pour indicateurs, Pommeau d'actionnement



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)



PRF\_ROUL

Roulette de meuble pour profilé aluminium, Sans frein




UCF\_SS

Palier applique tout inox, Inox



HTD8M\_30

Poulie dentée de transmission, HTD8 Acier



T5M\_T10M

Courroie ouverte au mètre, T5 Polyuréthane armature acier

## Produits complémentaires



SK

Bouton étoile femelle, Etoile, bombée



SK

Bouton étoile mâle, Etoile, bombée