

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C40/XC42



- Fabriqué par extrusion

Accessoires

- Bague cannelée cylindrique, ou épaulée

Options

- Différentes longueurs jusqu'à 3000mm



REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ |
|-------|---------|---------|------|---------|-------------|
| Rem. | Prix | -15% | -20% | -30% | Sur demande |
| Long. | 1000 mm | 2000 mm | | 3000 mm | |
| Prix | Uni. | x 2,23 | | x 3,35 | |

| Références | Nb. de cannelures | Ød1 | Ød2 | b | Longueur standard (mm) | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------|
| ACA6-14-1000 | 6 | 11 ^{+0/-0,08} | 14 ^{-0,07/-0,2} | 3,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 0,949 | ✓ | 40,51 € |
| ACA6-16-1000 | 6 | 13 ^{+0/-0,08} | 16 ^{-0,07/-0,2} | 3,5 ^{+0/-0,08} | 1000 | 1,287 | ✓ | 38,80 € |
| ACA6-20-1000 | 6 | 16 ^{+0/-0,08} | 20 ^{-0,07/-0,25} | 4,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 1,911 | ✓ | 52,07 € |
| ACA6-22-1000 | 6 | 18 ^{+0/-0,08} | 22 ^{+0/-0,10} | 5,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 2,453 | ✓ | 59,03 € |
| ACA6-25-1000 | 6 | 21 ^{+0/-0,08} | 25 ^{-0,07/-0,27} | 5,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 3,139 | ✓ | 67,49 € |
| ACA6-28-1000 | 6 | 23 ^{+0/-0,08} | 28 ^{-0,07/-0,25} | 6,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 3,964 | ✓ | 90,75 € |
| ACA6-32-1000 | 6 | 26 ^{+0/-0,08} | 32 ^{-0,07/-0,27} | 6,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 5,008 | ✓ | 111,14 € |
| ACA6-34-1000 | 6 | 28 ^{+0/-0,08} | 34 ^{-0,07/-0,27} | 7,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 5,816 | ✓ | 131,16 € |
| ACA8-38-1000 | 8 | 32 ^{+0/-0,08} | 38 ^{-0,07/-0,27} | 6,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 7,433 | ✓ | 162,64 € |
| ACA8-42-1000 | 8 | 36 ^{+0/-0,08} | 42 ^{-0,07/-0,27} | 7,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 9,302 | ✓ | 211,13 € |
| ACA8-48-1000 | 8 | 42 ^{+0/-0,08} | 48 ^{-0,07/-0,27} | 8,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 12,371 | ✓ | 267,83 € |
| ACA8-54-1000 | 8 | 46 ^{+0/-0,08} | 54 ^{-0,07/-0,27} | 9,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 15,300 | - | 389,75 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C45

Accessoires

- Arbre cannelé acier ou inox



REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -15% | -20% | -30% | Sur demande |

| Références | Nb. de cannelures | Ød ₁ | Ød ₂ | b | L | | Ød ₃ | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | | | longueur totale | Longueur cannelée | | | |
| BCA6-14 | 6 | 11,00 | 14,00 | 3,00 | 40 | 30 | 25 | ✓ | 16,55 € |
| BCA6-16 | 6 | 13,00 | 16,00 | 3,50 | 40 | 40 | 28 | ✓ | 15,59 € |
| BCA6-20 | 6 | 16,00 | 20,00 | 4,00 | 50 | 50 | 30 | ✓ | 15,59 € |
| BCA6-22 | 6 | 18,00 | 22,00 | 5,00 | 50 | 50 | 32 | ✓ | 15,59 € |
| BCA6-25/40 | 6 | 21,00 | 25,00 | 5,00 | 40 | 40 | 38 | ✓ | 18,37 € |
| BCA6-25 | 6 | 21,00 | 25,00 | 5,00 | 60 | 60 | 38 | ✓ | 18,37 € |
| BCA6-28 | 6 | 23,00 | 28,00 | 6,00 | 60 | 60 | 38 | ✓ | 19,09 € |
| BCA6-32 | 6 | 26,00 | 32,00 | 6,00 | 60 | 60 | 42 | ✓ | 19,09 € |
| BCA6-34 | 6 | 28,00 | 34,00 | 7,00 | 60 | 60 | 45 | ✓ | 21,41 € |
| BCA8-38 | 8 | 32,00 | 38,00 | 6,00 | 60 | 60 | 55 | ✓ | 31,30 € |
| BCA8-42 | 8 | 36,00 | 42,00 | 7,00 | 70 | 70 | 60 | ✓ | 36,62 € |
| BCA8-48 | 8 | 42,00 | 48,00 | 8,00 | 70 | 70 | 65 | ✓ | 45,53 € |
| BCA8-54 | 8 | 46,00 | 54,00 | 9,00 | 80 | 80 | 70 | ✓ | 60,70 € |

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Transmet des efforts importants

- Matière :


Inox 304 (1.4301)

Accessoire



- Bague cannelée cylindrique BCAs_s

Option

- Différentes longueurs
jusqu'à 3000mm



Pour milieux
agressifs



REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|----|
| Qté | 1+ | 2+ | 5+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande | |

| Références | Nb. de cannelures | $\overset{+0}{\underset{-0,08}{\text{Ød1}}}$ | $\overset{-0,07}{\underset{-0,27}{\text{Ød2}}}$ | $\overset{+0}{\underset{b-0,08}{b}}$ | Longueur standard (mm) | Masse (kg/m) | Stock* | Prix Uni. pour 1000mm |
|-----------------|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| ACA6-14-1000/SS | 6 | 11,00 | 14,00 | 3,00 | 1000 | 0,949 | ✓ | 79,34 € |
| ACA6-16-1000/SS | 6 | 13,00 | 16,00 | 3,50 | 1000 | 1,287 | ✓ | 92,94 € |
| ACA6-20-1000/SS | 6 | 16,00 | 20,00 | 4,00 | 1000 | 1,911 | ✓ | 164,51 € |
| ACA6-25-1000/SS | 6 | 21,00 | 25,00 | 5,00 | 1000 | 3,139 | ✓ | 269,40 € |
| ACA6-32-1000/SS | 6 | 26,00 | 32,00 | 6,00 | 1000 | 5,008 | ✓ | 412,71 € |
| ACA8-38-1000/SS | 8 | 32,00 | 38,00 | 6,00 | 1000 | 7,433 | - | 591,88 € |




*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Transmet des efforts importants
- Matière : Inox 304

Accessoires

- Arbre cannelé ACAss inox

Pour milieux
agressifs

**REMISES**

| | | | |
|------|------|------|-------------|
| Qté | 1+ | 2+ | 5+ |
| Rem. | Prix | -10% | Sur demande |

| Références | Nb. de cannelures | Ød ₁ H7 | Ød ₂ | b ^{D9} | L | Ød ₃ ^{H11} | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|--------------------------------|------------|--------|-----------|
| BCA6-14/SS | 6 | 11,00 | 14,00 | 3,00 | 25 | 18,75 | 0,028 | ✓ | 36,94 € |
| BCA6-16/SS | 6 | 13,00 | 16,00 | 3,50 | 30 | 21,75 | 0,047 | ✓ | 43,38 € |
| BCA6-20/SS | 6 | 16,00 | 20,00 | 4,00 | 30 | 28,50 | 0,090 | ✓ | 48,24 € |
| BCA6-25/SS | 6 | 21,00 | 25,00 | 5,00 | 40 | 36,00 | 0,190 | ✓ | 68,22 € |
| BCA6-32/SS | 6 | 26,00 | 32,00 | 6,00 | 40 | 42,50 | 0,242 | ✓ | 87,81 € |
| BCA8-38/SS | 8 | 32,00 | 38,00 | 6,00 | 40 | 49,70 | 0,304 | ✓ | 102,54 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm