

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Acier C40/XC42



- Fabriqué par extrusion

Accessoires

- Bague cannelée cylindrique,
ou épaulée

Options

- Différentes longueurs jusqu'à
3000mm



REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 30+ | 40+ |
|-------|---------|------|---------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -15% | -20% | -30% | Sur demande |
| Long. | 1000 mm | | 2000 mm | | 3000 mm |
| Prix | Uni. | | x 2,23 | | x 3,35 |

| Références | Nb. de cannelures | Ød1 | Ød2 | b | Longueur standard (mm) | Masse (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------|-----------------|
| ACA6-14-1000 | 6 | 11 ^{+0/-0,08} | 14 ^{-0,07/-0,2} | 3,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 0,949 | ✓ | 31,52 € |
| ACA6-16-1000 | 6 | 13 ^{+0/-0,08} | 16 ^{-0,07/-0,2} | 3,5 ^{+0/-0,08} | 1000 | 1,287 | ✓ | 30,19 € |
| ACA6-20-1000 | 6 | 16 ^{+0/-0,08} | 20 ^{-0,07/-0,25} | 4,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 1,911 | ✓ | 40,51 € |
| ACA6-22-1000 | 6 | 18 ^{+0/-0,08} | 22 ^{+0/-0,10} | 5,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 2,453 | ✓ | 45,93 € |
| ACA6-25-1000 | 6 | 21 ^{+0/-0,08} | 25 ^{-0,07/-0,27} | 5,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 3,139 | ✓ | 52,51 € |
| ACA6-28-1000 | 6 | 23 ^{+0/-0,08} | 28 ^{-0,07/-0,25} | 6,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 3,964 | ✓ | 70,60 € |
| ACA6-32-1000 | 6 | 26 ^{+0/-0,08} | 32 ^{-0,07/-0,27} | 6,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 5,008 | ✓ | 86,47 € |
| ACA6-34-1000 | 6 | 28 ^{+0/-0,08} | 34 ^{-0,07/-0,27} | 7,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 5,816 | ✓ | 102,04 € |
| ACA8-38-1000 | 8 | 32 ^{+0/-0,08} | 38 ^{-0,07/-0,27} | 6,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 7,433 | ✓ | 126,54 € |
| ACA8-42-1000 | 8 | 36 ^{+0/-0,08} | 42 ^{-0,07/-0,27} | 7,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 9,302 | ✓ | 164,26 € |
| ACA8-48-1000 | 8 | 42 ^{+0/-0,08} | 48 ^{-0,07/-0,27} | 8,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 12,371 | ✓ | 208,38 € |
| ACA8-54-1000 | 8 | 46 ^{+0/-0,08} | 54 ^{-0,07/-0,27} | 9,0 ^{+0/-0,08} | 1000 | 15,300 | ✓ | 303,23 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



WTM

Rondelle pour serrage
- DIN6340, Acier



RAS

Embout à rotule à 90°
DIN71802, Inox



PSG08

Engrenage droit de
précision, Acier
20NCD2 cémenté
trempé



SSE

Rotule lisse inox, Inox
/ PTFE



ACL-FPA

Accessoires pour
panneau, Raccord
angulaire



MEB

Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 1:1



ASH

Anneau de levage
droit à souder, Droit à
souder



CAP882

Chaîne à palette à
flexion, Large série
882



WINGbrEcrrou

Ecrrou à oreilles pour
serrage manuel
DIN315, Laiton DIN
315



UCF

Palier applique fonte,
Fonte



GG2

Engrenage droit
denture rectifiée,
Acier traité



LRR-53

Loquet à ressort de
rappel, Loquet à
ressort de rappel
acier

Produits complémentaires



BCA

Bague cannelée
cylindrique acier,
Acier



ACAss

Arbre cannelé inox
304, Inox