

- Transmet des efforts importants

- Matière :

Inox 304 (1.4301)

Accessoire



- Baguette cannelée cylindrique BCAss

Option

- Différentes longueurs
jusqu'à 3000mm



Pour milieux
agressifs



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Nb. de cannelures	$\varnothing d_1^{+0/-0,08}$	$\varnothing d_2^{-0,07/-0,27}$	$b^{+0/-0,08}$	Longueur standard (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni. pour 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	58,08 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	68,04 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	120,44 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	197,23 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	302,15 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	433,32 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



VLBS

Anneau de levage articulé à souder, Articulé à souder



UGH40

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø40



BFM2

Ecrou épaulé bronze, 2 filets bronze



ZAmM

Arbre taraudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié



Gal-cardan

Cardan simple série éco, Sollicitation légère



EPRF

Vis à pas rapide, Ecrou à collerette - jusqu'à 40mm de course



MET

Coussinet bronze fritté cylindrique, Bronze auto-lubrifiant METAFRAM



CHM75

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 298 Nm



DCG

Ventouse 2,5 soufflets, silicone




ZDB

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1



E50

Réducteur à renvoi d'angle, de 3 à 41 Nm



G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2

Produits complémentaires



BCAss

Bague cannelée cylindrique inox, Inox



ACA

Arbre cannelé, Acier