

- Transmet des efforts importants

- Matière :


Inox 304 (1.4301)

### Accessoire



- Bague cannelée cylindrique BCAss

### Option

- Différentes longueurs  
jusqu'à 3000mm



Pour milieux  
agressifs



NOUVELLES  
REMISES


### REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Nb. de cannelures	$\text{Ød1}^{+0/-0,08}$	$\text{Ød2}^{-0,07/-0,27}$	$b^{+0/-0,08}$	Longueur standard (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni. pour 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	58,08 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	68,04 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	120,44 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	197,23 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	302,15 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	433,32 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



IN1

Engrenage interne,  
Plastique usiné  
(delrin)



HSSss

Vis épaulée ISO7379  
inox, Inox ISO 7379



CLG1

Engrenage droit  
plastique moulé,  
Plastique moulé  
(nylon)



HTD14M\_55

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD14 Acier




CHM40

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
57 Nm



PCF2

Suspension conique  
de fixation, Plaque de  
base ovale



PO

Poignée de  
manutention multi-  
secteurs, Trou lisse



G4

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2




HTD5M\_15

Poulie dentée de  
transmission type  
HTD, HTD5 Aluminium



DBC

Panamech Multi-  
Beam, Aluminium -  
avec mâchoires de  
serrage



KITdog

Kit de motorisation  
24V, Roue et vis sans  
fin



GLT2-17

Glissières  
télescopiques acier  
pour montage en  
rainure, Extension...

## Produits complémentaires



BCAss

Bague cannelée  
cylindrique inox, Inox



ACA

Arbre cannelé, Acier