

- Transmet des efforts importants

- Matière :


Inox 304 (1.4301)

Accessoire



- Baguette cannelée cylindrique BCAss

Option

- Différentes longueurs
jusqu'à 3000mm



Pour milieux
agressifs



NOUVELLES
REMISES

REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	Nb. de cannelures	$\varnothing d_1^{+0/-0,08}$	$\varnothing d_2^{-0,07/-0,27}$	$b^{+0/-0,08}$	Longueur standard (mm)	Masse (kg/m)	Prix Uni. pour 1000mm
ACA6-14-1000/SS	6	11,00	14,00	3,00	1000	0,949	58,08 €
ACA6-16-1000/SS	6	13,00	16,00	3,50	1000	1,287	68,04 €
ACA6-20-1000/SS	6	16,00	20,00	4,00	1000	1,911	120,44 €
ACA6-25-1000/SS	6	21,00	25,00	5,00	1000	3,139	197,23 €
ACA6-32-1000/SS	6	26,00	32,00	6,00	1000	5,008	302,15 €
ACA8-38-1000/SS	8	32,00	38,00	6,00	1000	7,433	433,32 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PW_PWG05

Vis sans fin de précision, Inox



WJUM20

Patin Drylin® W, Patin



PSG2

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



CHAB

Charnière à butée intégrée, Charnière




BEF

Bloc palier pour vis à billes miniature, Bloc palier



RBGtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Caoutchouc gris - à dou...




LWH

Chariot pour glissière linéaire à billes acier, Chariot - de 9320...



CLG1

Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)



VKM

Ecrou carré acier, 1 filet acier



PPCss

Pontet sur platine carrée, Inox



EMAS

Ecrou moleté antistatique, Antistatique



CLLCLLP

Chape série longue, Longue acier

Produits complémentaires



BCAss

Bague cannelée cylindrique inox, Inox



ACA

Arbre cannelé, Acier