

Butée de porte pour profilé aluminium

ACLAPB

Fermeture par magnétisme

- **Système de fermeture rapide pour porte**

- **Matières :**

Plastique PA renforcé fibres de verre




Aimant Neodyme

Contreplaque et visserie acier

Avantages

- Butée discrète

- Encombrement réduit, prend peu de place à l'intérieur de la machine



Exemple d'application

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Référence	N	Force de retenue (N)	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
ACL-APB-53	8/10	30	53	12,65 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



WSS
Esse symétrique acier économique, Acier



RT25
Frette de serrage épaulé autocentrante, Couple moyen/élevé



RJA11_27
Joint d'étanchéité linéaire, Autre que clipsage



SF_ZZ
Roulement à billes à contact radial, Inox



PTA100
Pied articulé à embase tôle Ø100, Ø 100



BTE
Bras universel pour tendeur, Pour applications courantes



DCA
Ventouse 1,5 soufflets, nitrile



HRV
Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



WING
Ecrou à oreilles pour serrage manuel, Inox DIN 314/315



AFSE
Axe de fixation avec sûreté à enclenchement, avec



CLSCLP_SS
Chape série courte inox, Courte inox



G0
Engrenage droit acier, Acier 20NCD2

Produits complémentaires



ACLAPA
Butée à aimant pour profilé aluminium, Butée à aimant



ACLBDB
Système de fermeture pour profilé aluminium, Butée à double bille