

Plaque de liaison pour profilé aluminium

ACLPL

Connexion d'angle

- Jonction de deux profilés aluminium
- Renfort d'angle
- Matière :
Aluminium anodisé





Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée BHC8-16/SS/B ou BHC8-20/SS/B (tome 1 p.558) et écrou de rainure PRF-ECL-M8/SS (tome 5 p.327))

En aluminium anodisé



Exemple de montage



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	L	H	A	K	ØD	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
ACL-PL-135	131	6	45	41	9	210	14,99 €
ACL-PL-180	176	6	45	86	9	425	24,63 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



DOMI120
Accessoires de liaison,
Platine



LAT4
Actionneur linéaire
motorisé 4A, 4
ampères



PRF_ART
Articulation de profilé,
Simple



PRESS5HR
Presse manuelle
d'établi, Pression
jusqu'à 500kg



P

PARF80
Parfaitement



NPTR_M
Noix renvoi d'angle,
Réglable



AKD
Accouplement soufflet
Gerwah®, de 22 à
600Nm



PSP
Profil support de
panneau, Profil
support de panneaux



SH2
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles, Acier
20NCD2



VRC2
Verrou rotatif 2 côtés,
2 côtés



RFK38B
Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 200Nm



NPR
Noix porte réflecteur,

Produits complémentaires



BHC
Vis à tête bombée,
Inox A2



PRF_ECL
Ecrin pour profilé
aluminium, Ecrin
carré à languette inox



ACL-PL
Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Plaque de liaison -
86x86...



ACL-PL
Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Plaque de liaison -
176x8...