

Stock **Plaque de liaison pour profilé aluminium**

Connexion à angle droit



ACLPR

- **Renfort d'angle**
- Connexion de profilé aluminium à angle droit
- Matière :
Aluminium anodisé



Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée **BHC8-16/SS/B** ou **BHC8-20/SS/B** (tome 1 p.558) et écrou de rainure **PRF-ECL-M8/SS** (tome 5 p.327)

En aluminium anodisé



Exemple de montage



REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	L	H	A	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-PR-135	133	6	45	9	215	✓	14,03 €
ACL-PR-180	178	6	45	9	435	-	22,80 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



RFK48B

Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 350Nm



T5courroie

Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier



CMA

Chape à œil, Acier




F7-1

Afficheur
multifonction, Avec
capteur interne



WW20

Chariot Drylin® W,
Chariot



B

Engrenage conique
acier, 1:1



BDM

Broche pour douille
magnétique, Blocage
magnétique rapide et
léger



ACLLPP

Loquet pour profilé
aluminium, Loquet à
ressort



DOMI120

Kit de raccordement,
Kit de raccordement
XZ



CHB

Bras de réaction, Bras
de réaction pour
réducteurs CHB



RHTplss

Roulette Hautes
températures,
jusqu'à 200kg



BTE

Bras universel pour
tendeur, Pour
applications
courantes

Produits complémentaires



BHC

Vis à tête bombée,
Inox A2



PRF_ECL

Ecrou pour profilé
aluminium, Ecrou
carré à languette inox



ACL-PL

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Plaque de liaison -
176x8...



ACL-PL

Plaque de liaison pour
profilé aluminium,
Plaque de liaison -
86x86...