

# Stock **Plaque de liaison pour profilé aluminium**

## Connexion à angle droit



## ACLPR

- **Renfort d'angle**
- Connexion de profilé aluminium à angle droit
- Matière :  
Aluminium anodisé



### Info.

- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée **BHC8-16/SS/B** ou **BHC8-20/SS/B** (tome 1 p.558) et écrou de rainure **PRF-ECL-M8/SS** (tome 5 p.327)

*En aluminium anodisé*



Exemple de montage



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	L	H	A	ØD	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-PR-135	133	6	45	9	215	✓	14,03 €
ACL-PR-180	178	6	45	9	435	-	22,80 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



APB\_T

Axe taraudé pour  
brides, Taraudé



VDS

Système de réglage  
par verrou coulissant,  
Verrou coulissant pour  
t...



G0

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



TFR

Tendeur fixe rigide,  
Fixe



IBJss

Embout à rotule à  
180° inox, Inox



CFE\_SS

Embout à rotule  
femelle DIN  
ISO12240-4, Inox /  
bronze - Série éco...



CLB\_M

Manette indexable  
Zamak, Zamak



PMB

Pied de machine  
antivibratoire, Plaque  
de base ovale



SH1

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



CT

Cardan télescopique,  
Sollicitation normale



SSG0

Engrenage droit inox,  
Inox 304L



GLT3-46

Glissières  
télescopiques acier,  
Extension intégrale

## Produits complémentaires



BHC

Vis à tête bombée,  
Inox A2



PRF\_ECL

Ecrin pour profilé  
aluminium, Ecrin  
carré à languette inox



ACL-PL

Plaque de liaison pour  
profilé aluminium,  
Plaque de liaison -  
176x8...



ACL-PR

Plaque de liaison pour  
profilé aluminium,  
Connexion à angle  
droit