

Articulation pour profilé aluminium

ACLEAV Equerre et pivot à angle variable ACLPAV

- Systèmes pour réglages d'angles

- Matières :

Equerre en fonte d'aluminium

Pivot en acier zingué

Avantage

- Angle ajustable

Info





- Livré sans visserie de fixation (voir PRF-ECL-M8, vis FHC8 et CHC8)



ACL-EAV-45



ACL-PAV-130



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|------|
| Qté | 1+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Type | Pour vis | N | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 49 |
|-------------|---------|----------|------|-----------|--------|------------------|
| ACL-EAV-45 | Equerre | M8 | 8/10 | 44 | ✓ | 4,24 € |
| ACL-PAV-130 | Pivot | M8 | - | 221 | ✓ | 7,91 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



METC

Coussinet bronze fritté à collerette, Bronze auto-lubrifiant METAF...



BPHF

Bille porteuse à encastrer, Forte



DB

Engrenage conique acier, 2:1



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



T5_11

Poulie dentée de positionnement type T, T5 aluminium



LRR-53

Loquet à ressort de rappel, Loquet à ressort de rappel acier



METC

Coussinet bronze fritté à collerette, Bronze auto-lubrifiant



J64

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,57 à 2,25 Nm - à tr...




BUH77

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 0,1 à 2 Nm



PTGT

Poulie tendeur, Pour courroie trapézoïdale



BH02

Bride avec roulement, Montage avec circlips



M0

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé

Produits complémentaires



PRF4545

Profilé aluminium standard, 45 x 45 mm



PRF_ECL

Ecrou pour profilé aluminium, Ecrou carré à languette acier