

Plaque de liaison pour profilé aluminium

ACLPL Liaison de construction prémontée

- Relier deux structures entre elles
- Jonction de 2 profilés aluminium
- Renfort d'angle
- Matière :
Aluminium anodisé

Info.




- Livré sans kit de fixation (voir vis tête bombée **BHC8-16/SS/B** ou **BHC8-20/SS/B** (tome 1, page 428) et écrou de rainure **PRF-ECL-M8/SS** (tome 5, page 323))

En aluminium anodisé





Exemple de montage

profilé aluminium



ACL-PL-9090



ACL-PL-90180

REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	L	B	H	A	ØD	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 49
Carrée							
ACL-PL-9090	86	-	6	45	9	115	6,63 €
Rectangle							
ACL-PL-90180	176	86	6	45	9	240	11,30 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




PRF_PA
Liaison, Plaque
d'articulation



B
Engrenage conique -
Acier 60C40, 1:1



PW_PWG05
Vis sans fin de
précision, Inox



T0
Ressort de torsion,
Inox



SCE
Serre-câble, Acier



F7-I
Afficheur
multifonction, Avec
capteur interne



CHTRB
Réducteur à renvoi
d'angle en L ou T,
Jusqu'à 16,5 Nm



MEB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 1:1



SRP
Goupille, élastique
fendue ISO 8752



PXHG2
Engrenage hélicoïdal
axes croisés de
précision, Acier



R203
Ressort extra raide ,
Légère



RTN
Bowex®, denture
bombée, Nylon

Produits complémentaires




BHC
Vis à tête bombée
BHC- ISO 7380, inox
A2



PRF_ECL
Fixation, Ecrou carré à
languette inox



ACL-PL
Liaison, Plaque de
liaison - 86x86 mm



ACL-PLAngle
Liaison, Connexion
d'angle