



# Pied réglable pour profilé alu.

## ACLALF

- Pied ajustable sans outils pour profilés aluminium

- Matière :

Nylon noir PA renforcé fibre de verre




### Avantages

- Montage simple après taraudage du trou central du profilé aluminium PRF4545

- Supporte jusqu'à 150 kg



**Idéal pour poste de travail**



Montage

**-40%**<sup>0/\*\*</sup>

### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Référence	B	H	N	ØM	B1	ØD	Charge maxi. (kg)	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
ACL-ALF45-8-M8	45	45-65	8	M8	28	6,5	150	80	✓	5,72 €

\*Dans la limite du disponible - \*\*Sur tarifs 2020 - Dimensions en mm

## Nos autres produits



SLH-M

Ecrou pour sauterelle à levier verrouillable, Ecrou pour SLH/SLV



BSM

Poussoir à ressort à 6 pans creux, corps et doigt acier



PTA50

Pied articulé à embase tôle Ø50, Ø 50




MPB

Entretoise hexagonale, Laiton



E40

Réducteur à renvoi d'angle, de 2,30 à 20 Nm



SLS

Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® fixe



M1

Couple roue et vis sans fin, Bronze



NT91

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 10 à 35 Nm - à trains...



PDM\_PDV

Bouton croisillon en plastique détectable, aux détecteurs de



PRF\_VTM

Vis à tête marteau pour profilé aluminium, Vis à tête



DOMI30

Kit de raccordement, Kit de raccordement XY



HSE-HSB

Entretoise hexagonale, Laiton

## Produits complémentaires



PRF4545\_P

Profilé aluminium pelable, 45 x 45 mm